


Piastra di copertura EuropacPRO per imbullonatura al pannello laterale



Una piastra di copertura viene utilizzata per la schermatura elettromagnetica o come protezione meccanica. Il coperchio può essere avvitato sul pannello laterale.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per il posizionamento variabile di guide orizzontali, ad esempio per circuiti stampati con formati standard

Grado di perforazione 58%

Adatto per l'uso con tutte le guide orizzontali

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Tipo di prodotto:	Piastra di copertura
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO
Finitura:	Passivato
Tipo:	Perforato
Funziona con:	Subracks

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Unità confezione	Coppia	Spedizione rapida
-------------------	----------------	------------	---------------------------	------------------	--------	-------------------

24560-061	42HP	275mm	2	Coppia		No
24560-062	63HP	275mm	2	Coppia		No
24560-063	84HP	275mm	2	Coppia		No
24560-064	42HP	175mm	2	Coppia	2.1N·m	No
24560-065	42HP	235mm	2	Coppia	2.1N·m	No
24560-066	42HP	295mm	2	Coppia	2.1N·m	No
24560-071	63HP	175mm	2	Coppia	2.1N·m	No
24560-072	63HP	235mm	2	Coppia	2.1N·m	No
24560-073	63HP	295mm	2	Coppia	2.1N·m	No
24560-078	84HP	175mm	2	Coppia	2.1N·m	No
24560-079	84HP	235mm	2	Coppia	2.1N·m	No
24560-080	84HP	295mm	2	Coppia	2.1N·m	No
24560-081	84HP	355mm	2	Coppia	2.1N·m	No
24560-082	84HP	415mm	2	Coppia	2.1N·m	No
24560-083	84HP	475mm	2	Coppia	2.1N·m	No
24579-090	42HP	277.75mm	2	Coppia	2.1N·m	No
24579-092	84HP	277.75mm	2	Coppia	2.1N·m	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE