


Piastra di copertura EuropacPRO, universale



Una piastra di copertura viene utilizzata per la schermatura elettromagnetica o come protezione meccanica. Il coperchio può essere utilizzato se le schede non standard verranno assemblate nel portapacchi.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La schermatura è fornita da guarnizioni in acciaio inossidabile EMC opzionali, tra la piastra di copertura e il pannello laterale

Per il posizionamento variabile di guide orizzontali, ad esempio per circuiti stampati con formati non standard

Grado di perforazione 58%

Adatto per l'uso con tutte le guide orizzontali

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Tipo di prodotto:	Piastra di copertura
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO
Finitura:	Passivato
Funziona con:	Subracks
Tipo:	Universale

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Unità confezione	Spedizione rapida
-------------------	----------------	------------	---------------------------	------------------	-------------------

24560-031	42HP	175mm	2	Coppia	No
24560-032	42HP	235mm	2	Coppia	No
24560-033	42HP	295mm	2	Coppia	No
24560-041	63HP	175mm	2	Coppia	No
24560-042	63HP	235mm	2	Coppia	No
24560-043	63HP	295mm	2	Coppia	No
24560-051	84HP	175mm	2	Coppia	No
24560-052	84HP	235mm	2	Coppia	No
24560-053	84HP	295mm	2	Coppia	No
24560-054	84HP	355mm	2	Coppia	No
24560-055	84HP	415mm	2	Coppia	No
24560-056	84HP	475mm	2	Coppia	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Inoltre, per fissare il coperchio sulla guida orizzontale sono necessarie 4 strisce di contatto per portasatelliti.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE