


Modulo di comando ventola FCM2



Modulo di gestione per il controllo della ventola e il monitoraggio della tensione.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il modulo di comando ventola (FCM2) è un controller indipendente per ventole da 12 V.

È possibile monitorare e controllare fino a 6 ventole

Monitoraggio del segnale di un massimo di 6 sensori di temperatura

Monitoraggio delle tensioni da 3,3 V, 5 V, 12 V e -12 V.

Tensione di alimentazione FCM2: 12 V.

CAN controlla i LED di stato per sovratemperatura, guasto ventola, 3,3 V, 5 V, 12 V e -12 V.

In caso di surriscaldamento o guasto di una ventola, è possibile impostare le altre ventole alla massima velocità

Le informazioni sullo stato possono essere ricercate tramite l'interfaccia I²C

Adatto per una ventola a 4 fili con PWM o ingresso tensione di controllo

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Funziona con	Profondità	Altezza	Larghezza	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
23207-162	Sistemi CompactPCI	119mm	15mm	40mm	1	No

Codice a catalogo	Funziona con	Profondità	Altezza	Larghezza	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
23207-160	Sistemi CompactPCI	119mm	15mm	40mm	1	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE