

Tubi flessibili per LHX+ / RackChiller in fila, QD / BSP



Il pacchetto di tubi flessibili per Varistar LHX+45 in-rack o rack Chiller in-Row 45 collega il dispositivo di raffreddamento al sistema dell'acqua dell'impianto. I tubi flessibili EPDM di alta qualità offrono un'eccellente stabilità chimica con i tipici mezzi di raffreddamento a base di acqua e glicole. Il rinforzo in acciaio fornisce una maggiore capacità di pressione con una pressione nominale nominale di 5 bar e una pressione di scoppio minima di 20 bar, mentre lo strato esterno protegge i tubi flessibili da sollecitazioni meccaniche e danni.

CARATTERISTICHE

Tubi flessibili per collegare LHX+ 45 in-rack o rack Chiller in-Row 45 con alimentazione e ritorno dell'acqua dello stabilimento

Coppia di tubi flessibili per il collegamento dell'impianto di alimentazione e di ritorno

Tubi flessibili EPDM rinforzati di alta qualità

Pressione di esercizio nominale 5 bar, pressione di scoppio minima > 20 bar

Include perni a tenuta piatta BSPP da 1" su entrambe le estremità

Disponibile in lunghezza 4 m o 6 m.

Con attacchi rapidi per una sostituzione o una riorganizzazione semplice dei refrigeratori

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Lunghezza	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
24630-174	4000mm	1	No
24630-176	6000mm	1	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Funziona solo con Varistar LHX+ 45 in-rack e rack Chiller in-Row 45

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE