

Pannello anteriore, schermato, cerniera inferiore

Pannello anteriore con profilo a U, parte inferiore incernierata per guarnizione in tessuto.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il pannello frontale con profilo a U può essere sganciato a un angolo di apertura di 135° (non RatiopacPRO)

Consente il montaggio su guide orizzontali

Pannello frontale a U schermato con guarnizione EMC in tessuto

Adatto per supporti (EuropacPRO) e custodie (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

SPECIFICHE

Profondità (D):	2.5mm
Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore senza maniglia

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	-----------	---------------------	--------------------

20848-608	3U	28HP	1	Incernierato, inferiore	Tessile EMC	Anodizzato
20848-599	3U	42HP	1	Incernierato, inferiore	Tessile EMC	Anodizzato
20848-600	3U	63HP	1	Incernierato, inferiore	Tessile EMC	Anodizzato
20848-605	4U	42HP	1	Incernierato, inferiore	Tessile EMC	Anodizzato
20848-696	6U	28HP	1	Incernierato, inferiore	Tessile EMC	Anodizzato
20848-601	3U	84HP	1	Incernierato, inferiore	Tessile EMC	Anodizzato
20848-602	6U	42HP	1	Incernierato, inferiore	Tessile EMC	Anodizzato
20848-606	4U	63HP	1	Incernierato, inferiore	Tessile EMC	Anodizzato
20848-607	4U	84HP	1	Incernierato, inferiore	Tessile EMC	Anodizzato
20848-603	6U	63HP	1	Incernierato, inferiore	Tessile EMC	Anodizzato
20848-604	6U	84HP	1	Incernierato, inferiore	Tessile EMC	Anodizzato

Table 2/3						
Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)
20848-608	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4mm	141.9mm
20848-599	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4mm	213mm
20848-600	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4mm	319.7mm
20848-605	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	172.9mm	213mm
20848-696	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8mm	141.9mm

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)
20848-601	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	128.4mm	426.4mm
20848-602	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8mm	213mm
20848-606	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	172.9mm	319.7mm
20848-607	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	172.9mm	426.4mm
20848-603	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8mm	319.7mm
20848-604	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (adattabile a posteriori)	261.8mm	426.4mm

Table 3/3


Codice a catalogo	Spedizione rapida
20848-608	No
20848-599	No
20848-600	No
20848-605	No
20848-696	No
20848-601	No
20848-602	No
20848-606	No
20848-607	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
20848-603	No
20848-604	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il pannello anteriore può essere rimosso in posizione aperta (> 135°).

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE