


Pannello frontale, a forma di U, montaggio senza viti per RatiopacPRO Style, schermatura retrofit



Pannello frontale senza viti, lato anteriore: Anodizzato, lato posteriore: Conduttivo; non schermato

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale, al, 2,5 mm, anteriore: Anodizzato, posteriore: Conduttivo; non schermato

Consente il montaggio senza viti su guide orizzontali

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Funziona con:	Casi
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore
Famiglia di prodotti:	Stile RatiopacPRO; RatiopacPRO

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Altezza	Larghezza	Spedizione rapida
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	---------	-----------	-------------------

34572-199	2U	28HP	1	84mm	141.9mm	No
34572-203	3U	28HP	1	128.4mm	141.9mm	No
34572-200	2U	42HP	1	84mm	213.2mm	No
34572-207	4U	28HP	1	172.9mm	141.9mm	No
34572-201	2U	63HP	1	84mm	319.7mm	No
34572-204	3U	42HP	1	128.4mm	213.2mm	No
34572-202	2U	84HP	1	84mm	426.4mm	No
34572-208	4U	42HP	1	172.9mm	213.2mm	No
34572-205	3U	63HP	1	128.4mm	319.7mm	No
34572-206	3U	84HP	1	128.4mm	426.4mm	No
34572-209	4U	63HP	1	172.9mm	319.7mm	No
34572-210	4U	84HP	1	172.9mm	426.4mm	No
34572-225	6U	63HP	1	261.8mm	319.7mm	No
34572-226	6U	84HP	1	261.8mm	426.4mm	No
34572-223	6U	28HP	1	261.8mm	141.9mm	No
34572-224	6U	42HP	1	261.8mm	213.2mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE