

Pannello anteriore, non schermato, con perno di fissaggio



Pannello anteriore con collegamento GND/messa a terra. La messa a terra può essere effettuata con un cavo che si adatta al perno del dispositivo di fissaggio sul lato posteriore del pannello.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Abilitare la messa a terra dell'area anteriore (classe di protezione 1)

SPECIFICHE

Profondità:	2.5mm
Altezza cremagliera:	3U
Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore senza maniglia

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
20119-159	7HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
20119-160	14HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
20119-161	21HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
20119-162	28HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No
20119-163	42HP	1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo	No

Table 2/2

Codice a catalogo	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza	Larghezza	Spedizione rapida
20119-159	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	35.2mm	No
20119-160	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	70.8mm	No
20119-161	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	106.3mm	No
20119-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	141.9mm	No
20119-163	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No	128.4mm	213mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il materiale di fissaggio (manicotti, viti a collare) separatamente.

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE