

# Montanti per rack aperto da 19" Labrack



montanti da 19" per rack aperti o nudi con capacità di carico fino a 200 kg. Questi montanti da 19" possono essere montati su una base mobile o fissa.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Mobile o stazionario

Vari ripiani

Accessori per canaline per cavi

Capacità di carico fisso di 200 kg o 150 kg (vedere la tabella delle specifiche) a un centro di gravità definito al centro del rack da laboratorio

Profondità telaio massima consigliata 400 mm

## SPECIFICHE

**Larghezza:** 600mm

**Tipo di prodotto:** Rack

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Materiale telaio	Quantità imballaggio	Conforme a.	Fine
20118-742	39U	1831mm	Acciaio	1	IEC 60297-3-100	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Materiale telaio	Quantità imballaggio	Conforme a.	Fine
20118-741	24U	1164mm	Acciaio	1	IEC 60297-3-100	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico	Spedizione rapida
20118-742	Acciaio	150kg	No
20118-741	Acciaio	150kg	No

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**