

Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U, profondità ridotta



Progettato per il montaggio su rack standard da 19"
progettato per il comfort Design robusto per l'uso pesante o
il funzionamento in ambienti difficili

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Chassis monitor TFT a colori da 17" estraibile, 1 U (risoluzione Full HD; collegamento a interfaccia VGA o DVI-D)

Tastiera con layout di tastiera diverso (collegamento tramite USB)

Touchpad integrato (collegamento tramite USB)

Tensione di alimentazione: Ampia gamma di ingressi (tensione nominale di rete da 110 a 240 V CA), alimentazione di tensione 12, 24 e 48 V CC su richiesta

Montaggio regolabile in profondità per diversi passi di montaggio su pannello server/guide di scorrimento; profondità di montaggio (dimensione c = spaziatura di profili da 19"): Dimensione c 450 ... 640 mm

Con collegamento DVI

SPECIFICHE

Profondità: 400mm

Tipo di prodotto: Armadietto/cassetto rack

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Colore	Codice colore	Tipo	Funziona con	Tipo di tastiera
60118-583	1U	Jet Black	RAL 9005	Monitor, tastiera, touchpad	Armadietti da 19"	QWERTY REGNO UNITO
60118-585	1U	Jet Black	RAL 9005	Monitor, tastiera, touchpad	Armadietti da 19"	AZERTY
60118-584	1U	Jet Black	RAL 9005	Monitor, tastiera, touchpad	Armadietti da 19"	QWERTZ

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
60118-583	No
60118-585	No
60118-584	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ulteriori versioni su richiesta. Con trackball o tastierino numerico.

Altri layout della tastiera consultare il manuale dell'utente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE