

Monitor, tastiera, touchpad, cassetto 1 U



Progettato per il montaggio su rack standard da 19" progettato per il comfort Design robusto per l'uso pesante o il funzionamento in ambienti difficili

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Chassis monitor a colori TFT da 17" estraibile, 1 U (risoluzione 1280 x 1024; collegamento all'interfaccia VGA)

Tastiera con layout tastiera in diverse lingue (collegamento tramite USB)

Touchpad integrato (collegamento tramite USB)

Tensione di alimentazione: Ampia gamma di ingressi (tensione nominale di rete da 110 a 240 V CA), alimentazione di tensione 12, 24 e 48 V CC su richiesta

Montaggio regolabile in profondità per diversi passi di montaggio su pannello server/guide di scorrimento; profondità di montaggio (dimensione c = spaziatura di profili da 19"): Dimensione c 470 ... 740 mm

SPECIFICHE

Profondità: 470mm

Tipo di prodotto: Armadietto/cassetto rack

Table 1/2								
Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Tipo	Funziona con		
60118-580	1U	1	Jet Black	RAL 9005	Monitor, tastiera, touchpad	Armadietti da 19"		

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Tipo	Funziona con
60118-582	1U	1	Jet Black	RAL 9005	Monitor, tastiera, touchpad	Armadietti da 19"
60118-581	1U	1	Jet Black	RAL 9005	Monitor, tastiera, touchpad	Armadietti da 19"

Table 2/2						
Codice a catalogo	Tipo di tastiera	Spedizione rapida				
60118-580	QWERTY REGNO UNITO	No				
60118-582	AZERTY	No				
60118-581	QWERTZ	No				

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ulteriori versioni su richiesta. Con trackball o tastierino numerico.

Altri layout della tastiera consultare il manuale dell'utente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff

TRACHTE



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF