

# Telaio MultipacPRO 19", alluminio, per assemblaggio Eurocard



Questo telaio da 19" è una forma di supporto che accetta il montaggio orizzontale su scheda o il montaggio di componenti non standard come trasformatori o altri accessori per carichi pesanti generalmente montati su una piastra del telaio. Questa versione è predisposta per l'assemblaggio su scheda PCB orizzontale.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Struttura in alluminio

Pannello anteriore e posteriore rimovibile per una facile lavorazione

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -105

Schermatura EMC: Circa 20 dB(A) a 2 GHz senza materiale di schermatura. >40 dB(A) a 1 GHz con l'aggiunta di una guarnizione in acciaio inossidabile tra il pannello anteriore e il corpo del contenitore

Coperchio e piastra di base trapanati con fori per il montaggio orizzontale delle schede Europa

## SPECIFICHE

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Materiale:</b>            | Alluminio                    |
| <b>Fine:</b>                 | Anodizzato; Passivato        |
| <b>Famiglia di prodotti:</b> | MultipacPRO                  |
| <b>Schermatura EMC:</b>      | No (adattabile a posteriori) |

**Tipo:** Solido  
**Tipo di prodotto:** Portasatelliti/telaio

| Table 1/1         |                     |            |                        |           |                                                   |                   |
|-------------------|---------------------|------------|------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Codice a catalogo | Altezza cremagliera | Profondità | Larghezza utilizzabile | Montaggio | Conforme a.                                       | Spedizione rapida |
| 20860-641         | 1U                  | 220mm      | 403mm                  | Rack      | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-105 | No                |
| 20860-642         | 1U                  | 280mm      | 403mm                  | Rack      | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-105 | No                |
| 20860-645         | 2U                  | 280mm      | 403mm                  | Rack      | IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101                  | No                |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare le maniglie anteriori separatamente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**