

Telaio MultipacPRO 19", alluminio, parte superiore perforata e base



Questo telaio da 19" è una forma di supporto che accetta il montaggio orizzontale su scheda o il montaggio di componenti non standard come trasformatori o altri accessori per carichi pesanti generalmente montati su una piastra del telaio. Questa versione è dotata di un coperchio superiore e inferiore perforato per un migliore flusso d'aria e una migliore dissipazione del calore.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Struttura in alluminio

Pannello anteriore e posteriore rimovibile per una facile lavorazione

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -105

Schermatura EMC: Circa 20 dB(A) a 2 GHz senza materiale di schermatura. >40 dB(A) a 1 GHz con l'aggiunta di una guarnizione in acciaio inossidabile tra il pannello anteriore e il corpo del contenitore

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Famiglia di prodotti:	MultipacPRO
Schermatura EMC:	No (adattabile a posteriori)
Tipo:	Perforato

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Larghezza utilizzabile	Montaggio	Conforme a.	Certificazioni
20860-621	1U	220mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	RoHS
20860-622	1U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-105	RoHS
20860-624	2U	220mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	
20860-625	2U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-626	2U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-627	3U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-628	3U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-629	3U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-630	3U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	
20860-632	4U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-633	4U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-634	4U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-635	5U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
20860-621	No
20860-622	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
20860-624	No
20860-625	No
20860-626	No
20860-627	No
20860-628	No
20860-629	No
20860-630	No
20860-632	No
20860-633	No
20860-634	No
20860-635	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare le maniglie anteriori separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE