


Kit di base chassis MultipacPRO 19"

Tale kit consente al cliente di configurare i 3 diversi coperchi superiore/inferiore.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per assiemi non standardizzati (1 ... 5 U) e gruppi standardizzati (1, 2 U) conformi a IEC 60297-3-105

Il telaio è composto da due parti laterali e dal pannello anteriore/posteriore

Materiale: Alluminio

Selezionare altri componenti (accessori)

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Tipo:	Configurabile
Famiglia di prodotti:	MultipacPRO
Schermatura EMC:	No (adattabile a posteriori)
Tipo di prodotto:	Portasatelliti/telaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Larghezza utilizzabile	Montaggio	Conforme a.	Certificazioni
20860-201	1U	220mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Larghezza utilizzabile	Montaggio	Conforme a.	Certificazioni
20860-202	1U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-203	1U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-204	1U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	
20860-205	1U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	
20860-210	2U	220mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-231	4U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-211	2U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-212	2U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-213	2U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	
20860-214	2U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	
20860-219	3U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-220	3U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-221	3U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-228	4U	280mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-222	3U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-229	4U	340mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-230	4U	400mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-240	5U	460mm	403mm	Rack	IEC 60297-3-100	RoHS

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
20860-201	No
20860-202	No
20860-203	No
20860-204	No
20860-205	No
20860-210	No
20860-231	No
20860-211	No
20860-212	No
20860-213	No
20860-214	No
20860-219	No
20860-220	No
20860-221	No
20860-228	No
20860-222	No
20860-229	No
20860-230	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
20860-240	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente piastra di montaggio, coperchio e piastre di base, maniglie e guide telescopiche.

Dimensioni h = altezza di montaggio trasparente = H?8,1 mm, b = larghezza di montaggio trasparente = 403 mm.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE