

Novastar Frame, Slim-Line



Aesthetic aluminum die-cast frame with 200kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Static load-carrying capacity 200 kg

19" plane - 33 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

SPECIFICHE

Carico statico:	200kg
Materiale del telaio:	Alluminio
Materiale:	Alluminio
Tipo di prodotto:	Telaio per armadio/rack

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore
28230-001	6U	323mm	553mm	500mm	1	Grigio nero
28230-004	9U	456mm	553mm	500mm	1	Grigio nero
28230-007	12U	589mm	553mm	500mm	1	Grigio nero
28230-011	16U	767mm	553mm	500mm	1	Grigio nero
28230-015	20U	945mm	553mm	500mm	1	Grigio nero
28230-020	25U	1167mm	553mm	500mm	1	Grigio nero
28230-029	34U	1567mm	553mm	500mm	1	Grigio nero
28230-033	38U	1745mm	553mm	500mm	1	Grigio nero
28230-042	47U	2145mm	553mm	500mm	1	Grigio nero
28230-048	43U	1967mm	553mm	500mm	1	Grigio nero
28230-054	12U	589mm	553mm	900mm	1	Grigio nero
28230-055	12U	589mm	553mm	1000mm	1	Grigio nero
28230-060	6U	323mm	553mm	600mm	1	Grigio nero
28230-063	9U	456mm	553mm	600mm	1	Grigio nero
28230-066	12U	589mm	553mm	600mm	1	Grigio nero
28230-070	16U	767mm	553mm	600mm	1	Grigio nero
28230-074	20U	945mm	553mm	600mm	1	Grigio nero
28230-079	25U	1167mm	553mm	600mm	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore
28230-088	34U	1567mm	553mm	600mm	1	Grigio nero
28230-092	38U	1745mm	553mm	600mm	1	Grigio nero
28230-097	43U	1967mm	553mm	600mm	1	Grigio nero
28230-101	47U	2145mm	553mm	600mm	1	Grigio nero
28230-126	12U	589mm	553mm	800mm	1	Grigio nero
28230-130	16U	767mm	553mm	800mm	1	Grigio nero
28230-134	20U	945mm	553mm	800mm	1	Grigio nero
28230-139	25U	1167mm	553mm	800mm	1	Grigio nero
28230-148	34U	1567mm	553mm	800mm	1	Grigio nero
28230-152	38U	1745mm	553mm	800mm	1	Grigio nero
28230-157	43U	1967mm	553mm	800mm	1	Grigio nero
28230-162	47U	2145mm	553mm	800mm	1	Grigio nero
28230-190	16U	767mm	553mm	900mm	1	Grigio nero
28230-191	16U	767mm	553mm	1000mm	1	Grigio nero
28230-194	20U	945mm	553mm	900mm	1	Grigio nero
28230-195	20U	945mm	553mm	1000mm	1	Grigio nero
28230-198	25U	1167mm	553mm	900mm	1	Grigio nero
28230-199	25U	1167mm	553mm	1000mm	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore
28230-202	34U	1567mm	553mm	900mm	1	Grigio nero
28230-203	34U	1567mm	553mm	1000mm	1	Grigio nero
28230-206	38U	1745mm	553mm	900mm	1	Grigio nero
28230-207	38U	1745mm	553mm	1000mm	1	Grigio nero
28230-210	43U	1967mm	553mm	900mm	1	Grigio nero
28230-211	43U	1967mm	553mm	1000mm	1	Grigio nero
28230-214	47U	2145mm	553mm	900mm	1	Grigio nero
28230-215	47U	2145mm	553mm	1000mm	1	Grigio nero
28230-024	29U	1345mm	553mm	500mm	1	Grigio nero
28230-083	29U	1345mm	553mm	600mm	1	Grigio nero
28230-143	29U	1345mm	553mm	800mm	1	Grigio nero
28230-218	29U	1345mm	553mm	1000mm	1	Grigio nero
28230-226	29U	1345mm	553mm	900mm	1	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Tipo	Certificazioni	Spedizione rapida
28230-001	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-004	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-007	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-011	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Tipo	Certificazioni	Spedizione rapida
28230-015	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-020	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-029	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-033	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-042	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-048	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-054	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-055	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-060	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-063	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-066	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-070	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-074	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-079	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-088	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-092	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-097	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-101	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Tipo	Certificazioni	Spedizione rapida
28230-126	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-130	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-134	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-139	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-148	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-152	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-157	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-162	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-190	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-191	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-194	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-195	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-198	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-199	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-202	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-203	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-206	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-207	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Tipo	Certificazioni	Spedizione rapida
28230-210	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-211	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-214	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-215	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile	RoHS	No
28230-024	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile		No
28230-083	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile		No
28230-143	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile		No
28230-218	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile		No
28230-226	RAL 7021	Verniciato a polvere	Linea sottile		No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE