


Pannello laterale Novastar per Slim-Line



Pannelli laterali in acciaio per telaio in alluminio Slim.Line con fissaggio rapido per un facile montaggio e installazione. Schroff fornisce parti di rivestimento con cavo di messa a terra installato e testato

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello laterale con dispositivo di fissaggio a un quarto di giro, con messa a terra inclusa

St, 1 mm

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Pannello armadietto/rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
26230-173	16U	709mm	800mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
26230-136	43U	1909mm	1000mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-137	47U	2087mm	900mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-138	47U	2087mm	1000mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-172	12U	589mm	800mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-174	20U	945mm	800mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-175	25U	1167mm	800mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-176	34U	1567mm	800mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-177	38U	1745mm	800mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-178	43U	1967mm	800mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-179	47U	2145mm	800mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
25230-160	29U	1345mm	500mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-161	29U	1345mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-162	29U	1345mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-163	29U	1345mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-164	29U	1345mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
26230-160	29U	1345mm	500mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-161	29U	1345mm	600mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-162	29U	1345mm	800mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
26230-163	29U	1345mm	900mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-164	29U	1345mm	1000mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
25230-070	6U	357mm	500mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-071	9U	490mm	500mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-072	12U	589mm	500mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-073	16U	709mm	500mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-074	20U	945mm	500mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-075	25U	1167mm	500mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-076	34U	1567mm	500mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-077	38U	1745mm	500mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-078	43U	1967mm	500mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-079	47U	2145mm	500mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-113	12U	531mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-114	12U	531mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-115	16U	709mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-116	16U	709mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-117	20U	887mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-118	20U	887mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
25230-119	25U	1109mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-120	6U	357mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-121	9U	490mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-122	12U	589mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-123	16U	709mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-124	20U	945mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-125	25U	1167mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-126	34U	1567mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-127	38U	1745mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-128	43U	1967mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-129	47U	2145mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-130	25U	1109mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-131	34U	1509mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-132	34U	1509mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-133	38U	1687mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-134	38U	1687mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-135	43U	1909mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-136	43U	1909mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
25230-137	47U	2087mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-138	47U	2087mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-172	12U	589mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-173	16U	709mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-174	20U	945mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-175	25U	1167mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-176	34U	1567mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-177	38U	1745mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-178	43U	1967mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
25230-179	47U	2145mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
26230-070	6U	357mm	500mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-071	9U	490mm	500mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-072	12U	589mm	500mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-073	16U	709mm	500mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-074	20U	945mm	500mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-075	25U	1167mm	500mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-076	34U	1567mm	500mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-077	38U	1745mm	500mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
26230-078	43U	1967mm	500mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-079	47U	2145mm	500mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-113	12U	531mm	900mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-114	12U	531mm	1000mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-115	16U	709mm	900mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-116	16U	709mm	1000mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-117	20U	887mm	900mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-118	20U	887mm	1000mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-119	25U	1109mm	900mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-120	6U	357mm	600mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-121	9U	490mm	600mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-122	12U	589mm	600mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-123	16U	709mm	600mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-124	20U	945mm	600mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-125	25U	1167mm	600mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-126	34U	1567mm	600mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-127	38U	1745mm	600mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-128	43U	1967mm	600mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
26230-129	47U	2145mm	600mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-130	25U	1109mm	1000mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-131	34U	1509mm	900mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-132	34U	1509mm	1000mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-133	38U	1687mm	900mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-134	38U	1687mm	1000mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-135	43U	1909mm	900mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035

Table 2/2

Codice a catalogo	Fine	Tipo	Certificazioni	Spedizione rapida
26230-173	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-136	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-137	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-138	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-172	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-174	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-175	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-176	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-177	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-178	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No

Codice a catalogo	Fine	Tipo	Certificazioni	Spedizione rapida
26230-179	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-160	Verniciato a polvere	Pannello laterale		No
25230-161	Verniciato a polvere	Pannello laterale		No
25230-162	Verniciato a polvere	Pannello laterale		No
25230-163	Verniciato a polvere	Pannello laterale		No
25230-164	Verniciato a polvere	Pannello laterale		No
26230-160	Verniciato a polvere	Pannello laterale		No
26230-161	Verniciato a polvere	Pannello laterale		No
26230-162	Verniciato a polvere	Pannello laterale		No
26230-163	Verniciato a polvere	Pannello laterale		No
26230-164	Verniciato a polvere	Pannello laterale		No
25230-070	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-071	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-072	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-073	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-074	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-075	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-076	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No

Codice a catalogo	Fine	Tipo	Certificazioni	Spedizione rapida
25230-077	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-078	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-079	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-113	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-114	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-115	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-116	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-117	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-118	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-119	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-120	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-121	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-122	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-123	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-124	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-125	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-126	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-127	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No

Codice a catalogo	Fine	Tipo	Certificazioni	Spedizione rapida
25230-128	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-129	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-130	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-131	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-132	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-133	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-134	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-135	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-136	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-137	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-138	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-172	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-173	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-174	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-175	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-176	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-177	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
25230-178	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No

Codice a catalogo	Fine	Tipo	Certificazioni	Spedizione rapida
25230-179	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-070	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-071	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-072	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-073	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-074	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-075	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-076	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-077	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-078	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-079	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-113	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-114	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-115	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-116	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-117	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-118	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-119	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No

Codice a catalogo	Fine	Tipo	Certificazioni	Spedizione rapida
26230-120	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-121	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-122	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-123	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-124	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-125	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-126	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-127	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-128	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-129	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-130	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-131	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-132	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-133	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-134	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No
26230-135	Verniciato a polvere	Pannello laterale	RoHS	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

A richiesta, il dispositivo di fissaggio a un quarto di giro può essere dotato di un blocco del pannello laterale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE