


Guida scorrevole Novastar, corta, 15 kg



Guida di scorrimento Novastar con capacità di carico di 15 kg per il montaggio sui montanti dell'armadio o sui montaggi a pannello/scorrevole da 19".

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Capacità di carico statico 15 kg per coppia

St, 1,5 mm, finitura AlZn

Per il montaggio sui montanti dell'armadietto o sui montaggi a pannello/scorrevole da 19"

Regolabile in incrementi di 1 U

SPECIFICHE

Carico statico:	15kg
Tipo di prodotto:	Guida di scorrimento
Materiale:	Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Fine	Lunghezza	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
27230-184	Alluminio-zincato	55mm	2	No
27230-185	Alluminio-zincato	55mm	10	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE