

ARMADIETTO modulare per esterni a sportello singolo



Le applicazioni nel settore delle telecomunicazioni e delle ferrovie richiedono elettronica sofisticata in ambienti esterni. Gli armadi per esterni nVent SCHROFF proteggono tali componenti elettronici da condizioni meteorologiche estreme e atti vandalici, garantendo continuità operativa. La struttura modulare consente configurazioni multiple per dimensioni e funzioni, oltre a diverse opzioni di raffreddamento.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Telaio profilato in alluminio con rivestimento rimovibile a doppia parete

IP 55 o NEMA 12~

A doppia parete

Ampia gamma di accessori per armadietti da 19"

Accesso all'armadio da tutti i lati

100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible

Top cover with louvers, can be upgraded with fans or A/C unit

RAL 7035 powder coating, other colors available upon request

SPECIFICHE

Materiale telaio: Alluminio

Table 1/5

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Famiglia di prodotti	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Profondità
-------------------	------------------	----------------------	---------------------	---------	-----------	------------

10149-876	Armadietto esterno	Modulare	42U	2130mm	700mm	1200mm
10149-868	Armadietto esterno	Modulare	42U	2130mm	700mm	1100mm
10149-852	Armadietto esterno	Modulare	42U	2130mm	700mm	900mm
10149-860	Armadietto esterno	Modulare	42U	2130mm	700mm	1000mm
10149-334	Armadietto esterno	Modulare	29U	1530mm	700mm	730mm
10149-500	Armadietto esterno	Modulare	20U	1130mm	700mm	500mm
10149-508	Armadietto esterno	Modulare	20U	1130mm	700mm	600mm
10149-516	Armadietto esterno	Modulare	20U	1130mm	700mm	700mm
10149-524	Armadietto esterno	Modulare	20U	1130mm	700mm	800mm
10149-532	Armadietto esterno	Modulare	20U	1130mm	700mm	900mm
10149-540	Armadietto esterno	Modulare	20U	1130mm	700mm	1000mm
10149-548	Armadietto esterno	Modulare	20U	1130mm	700mm	1100mm
10149-556	Armadietto esterno	Modulare	20U	1130mm	700mm	1200mm
10149-564	Armadietto esterno	Modulare	24U	1330mm	700mm	500mm
10149-572	Armadietto esterno	Modulare	24U	1330mm	700mm	600mm
10149-580	Armadietto esterno	Modulare	24U	1330mm	700mm	700mm
10149-588	Armadietto esterno	Modulare	24U	1330mm	700mm	800mm
10149-596	Armadietto esterno	Modulare	24U	1330mm	700mm	900mm
10149-604	Armadietto esterno	Modulare	24U	1330mm	700mm	1000mm

10149-612	Armadietto esterno	Modulare	24U	1330mm	700mm	1100mm
10149-620	Armadietto esterno	Modulare	24U	1330mm	700mm	1200mm
10149-628	Armadietto esterno	Modulare	29U	1530mm	700mm	500mm
10149-636	Armadietto esterno	Modulare	29U	1530mm	700mm	600mm
10149-644	Armadietto esterno	Modulare	29U	1530mm	700mm	700mm
10149-652	Armadietto esterno	Modulare	29U	1530mm	700mm	800mm
10149-660	Armadietto esterno	Modulare	29U	1530mm	700mm	900mm
10149-668	Armadietto esterno	Modulare	29U	1530mm	700mm	1000mm
10149-676	Armadietto esterno	Modulare	29U	1530mm	700mm	1100mm
10149-684	Armadietto esterno	Modulare	29U	1530mm	700mm	1200mm
10149-692	Armadietto esterno	Modulare	33U	1730mm	700mm	500mm
10149-700	Armadietto esterno	Modulare	33U	1730mm	700mm	600mm
10149-708	Armadietto esterno	Modulare	33U	1730mm	700mm	700mm
10149-716	Armadietto esterno	Modulare	33U	1730mm	700mm	800mm
10149-724	Armadietto esterno	Modulare	33U	1730mm	700mm	900mm
10149-732	Armadietto esterno	Modulare	33U	1730mm	700mm	1000mm
10149-740	Armadietto esterno	Modulare	33U	1730mm	700mm	1100mm
10149-748	Armadietto esterno	Modulare	33U	1730mm	700mm	1200mm
10149-756	Armadietto esterno	Modulare	38U	1930mm	700mm	500mm

10149-764	Armadietto esterno	Modulare	38U	1930mm	700mm	600mm
10149-772	Armadietto esterno	Modulare	38U	1930mm	700mm	700mm
10149-780	Armadietto esterno	Modulare	38U	1930mm	700mm	800mm
10149-788	Armadietto esterno	Modulare	38U	1930mm	700mm	900mm
10149-796	Armadietto esterno	Modulare	38U	1930mm	700mm	1000mm
10149-804	Armadietto esterno	Modulare	38U	1930mm	700mm	1100mm
10149-812	Armadietto esterno	Modulare	38U	1930mm	700mm	1200mm
10149-820	Armadietto esterno	Modulare	42U	2130mm	700mm	500mm
10149-828	Armadietto esterno	Modulare	42U	2130mm	700mm	600mm
10149-836	Armadietto esterno	Modulare	42U	2130mm	700mm	700mm
10149-844	Armadietto esterno	Modulare	42U	2130mm	700mm	800mm

Table 2/5

Codice a catalogo	Tipo di parete	Tipo di porta	Accesso	Resistenza antieffrazione	Raffreddamento	Schermatura EMC
10149-876	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-868	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-852	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-860	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-334	Doppia parete	Semplice, Porta singola	Anteriore	No	Ventilazione ventola	No
10149-500	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale

Codice a catalogo	Tipo di parete	Tipo di porta	Accesso	Resistenza antieffrazione	Raffreddamento	Schermatura EMC
10149-508	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-516	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-524	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-532	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-540	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-548	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-556	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-564	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-572	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-580	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-588	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-596	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-604	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-612	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-620	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-628	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-636	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-644	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale

Codice a catalogo	Tipo di parete	Tipo di porta	Accesso	Resistenza antieffrazione	Raffreddamento	Schermatura EMC
10149-652	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-660	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-668	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-676	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-684	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-692	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-700	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-708	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-716	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-724	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-732	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-740	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-748	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-756	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-764	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-772	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-780	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-788	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale

Codice a catalogo	Tipo di parete	Tipo di porta	Accesso	Resistenza antieffrazione	Raffreddamento	Schermatura EMC
10149-796	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-804	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-812	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-820	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-828	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-836	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale
10149-844	Doppia parete	Semplice, Porta singola		Opzionale	Passivo	Opzionale

Table 3/5

Codice a catalogo	Conforme a.	Codice colore rivestimento	Grado di protezione	Vano batteria	Colore	Codice colore
10149-876				Opzionale		
10149-868				Opzionale		
10149-852				Opzionale		
10149-860				Opzionale		
10149-334	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 61969-3, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160, ETSI EN 300019-1-4	RAL 7035	IP55	Sì	Grigio chiaro	RAL 7035
10149-500				Opzionale		
10149-508				Opzionale		

Codice a catalogo	Conforme a.	Codice colore rivestimento	Grado di protezione	Vano batteria	Colore	Codice colore
10149-516				Opzionale		
10149-524				Opzionale		
10149-532				Opzionale		
10149-540				Opzionale		
10149-548				Opzionale		
10149-556				Opzionale		
10149-564				Opzionale		
10149-572				Opzionale		
10149-580				Opzionale		
10149-588				Opzionale		
10149-596				Opzionale		
10149-604				Opzionale		
10149-612				Opzionale		
10149-620				Opzionale		
10149-628				Opzionale		
10149-636				Opzionale		
10149-644				Opzionale		
10149-652				Opzionale		

Codice a catalogo	Conforme a.	Codice colore rivestimento	Grado di protezione	Vano batteria	Colore	Codice colore
10149-660				Opzionale		
10149-668				Opzionale		
10149-676				Opzionale		
10149-684				Opzionale		
10149-692				Opzionale		
10149-700				Opzionale		
10149-708				Opzionale		
10149-716				Opzionale		
10149-724				Opzionale		
10149-732				Opzionale		
10149-740				Opzionale		
10149-748				Opzionale		
10149-756				Opzionale		
10149-764				Opzionale		
10149-772				Opzionale		
10149-780				Opzionale		
10149-788				Opzionale		
10149-796				Opzionale		

Codice a catalogo	Conforme a.	Codice colore rivestimento	Grado di protezione	Vano batteria	Colore	Codice colore
10149-804				Opzionale		
10149-812				Opzionale		
10149-820				Opzionale		
10149-828				Opzionale		
10149-836				Opzionale		
10149-844				Opzionale		

Table 4/5

Codice a catalogo	Quantità ventola	Fine	Materiale	Configurazione del montaggio	Quantità imballaggio	Altezza plinto
10149-876		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-868		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-852		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-860		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-334	2	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	In verticale da 19"	1	200mm
10149-500		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-508		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-516		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-524		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-532		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm

Codice a catalogo	Quantità ventola	Fine	Materiale	Configurazione del montaggio	Quantità imballaggio	Altezza plinto
10149-540		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-548		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-556		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-564		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-572		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-580		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-588		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-596		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-604		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-612		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-620		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-628		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-636		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-644		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-652		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-660		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-668		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-676		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm

Codice a catalogo	Quantità ventola	Fine	Materiale	Configurazione del montaggio	Quantità imballaggio	Altezza plinto
10149-684		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-692		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-700		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-708		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-716		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-724		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-732		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-740		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-748		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-756		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-764		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-772		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-780		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-788		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-796		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-804		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-812		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-820		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm

Codice a catalogo	Quantità ventola	Fine	Materiale	Configurazione del montaggio	Quantità imballaggio	Altezza plinto
10149-828		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-836		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm
10149-844		Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Opzionale	1	100mm

Table 5/5

Codice a catalogo	Certificazioni	Spedizione rapida
10149-876		No
10149-868		No
10149-852		No
10149-860		No
10149-334	RoHS	Sì
10149-500		No
10149-508		No
10149-516		No
10149-524		No
10149-532		No
10149-540		No
10149-548		No
10149-556		No
10149-564		No

Codice a catalogo	Certificazioni	Spedizione rapida
10149-572		No
10149-580		No
10149-588		No
10149-596		No
10149-604		No
10149-612		No
10149-620		No
10149-628		No
10149-636		No
10149-644		No
10149-652		No
10149-660		No
10149-668		No
10149-676		No
10149-684		No
10149-692		No
10149-700		No
10149-708		No

Codice a catalogo	Certificazioni	Spedizione rapida
10149-716		No
10149-724		No
10149-732		No
10149-740		No
10149-748		No
10149-756		No
10149-764		No
10149-772		No
10149-780		No
10149-788		No
10149-796		No
10149-804		No
10149-812		No
10149-820		No
10149-828		No
10149-836		No
10149-844		No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Le dimensioni dell'altezza sono senza base/zoccolo.

QW = capacità specifica di dissipazione del calore secondo ETSI EN 300 019-1-4.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE