


Armadietto Unibody esterno



Le applicazioni nel settore delle telecomunicazioni e delle ferrovie richiedono elettronica sofisticata in ambienti esterni. Gli armadi per esterni nVent SCHROFF proteggono tali componenti elettronici da condizioni meteorologiche estreme e atti vandalici, garantendo continuità operativa.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

A doppia parete, al

IP 55

Custodia interna monopezzo con rivestimento esterno rimovibile

Dissipazione del calore mediante convezione naturale, max. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)

SPECIFICHE

Materiale: Alluminio

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Famiglia di prodotti	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità
11249-005	Armadietto esterno	Corpo unico	20U	1100mm	700mm	500mm
11249-003	Armadietto esterno	Corpo unico	16U	930mm	700mm	500mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Tipo di parete	Tipo di porta	Accesso	Raffreddamento	Schermatura EMC	È conforme a
11249-005	Doppia parete	Porta singola	Anteriore	Convezione naturale	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-003	Doppia parete	Porta singola	Anteriore	Convezione naturale	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Finitura	Spedizione rapida
11249-005	1	Verniciato a polvere	No
11249-003	1	Verniciato a polvere	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare i supporti per pannello/vetrini separatamente.

Ulteriori altezze base/zoccolo su richiesta.

Ordinare separatamente il kit di montaggio a parete.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE