


Coperchio laterale a saldare per circuito stampato

Un coperchio laterale a saldare protegge meccanicamente il lato a saldare di un circuito stampato.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Protezione meccanica del lato di saldatura

Adatto per Euroboard 100 x 160 mm

SPECIFICHE

Tipo di prodotto:	Coperchio
Funziona con:	Pannelli anteriori
Materiale:	Polipropilene
Tipo:	Coperchio laterale a saldare

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Temperatura	Grado di infiammabilità	Spedizione rapida
61000-007	3U	1	55°C min	UL® 94V-0	No

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Temperatura	Grado di infiammabilità	Spedizione rapida
61000-177	3U	1	85°C min	UL® 94V-0	No
61000-012	6U	1	55°C min	UL® 94V-0	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I materiali del coperchio del circuito stampato sono certificati UL. La prova è stata condotta con uno spessore del materiale di 1,5 mm.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE