

Plug-In Unit Kit With IET Handle, Shielded, Black, 6 U



Plug-in unit, with IET inserter/extractor black handle, 3 U, front assembly. The U-shaped front panel enable shielding with a textile gasket.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

U-shaped front panel for textile gasket

Suitable for insertion and extraction forces up to 700 N (per pair)

Enable the installation of a microswitch

Enable the installation of coding pegs in accordance with IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

SPECIFICHE

Altezza del rack:	6U
Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di prodotto:	Pannello frontale
Tipo:	Pannello frontale con maniglia (PIU)
Schermatura EMC:	Sì

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia	Montaggio	Tipo di guarnizione EMC	Finitura anteriore
20848-766	4HP	1	IET	Anteriore a vite	Tessuto	Anodizzato
20848-767	8HP	1	IET	Anteriore a vite	Tessuto	Anodizzato
20848-768	12HP	1	IET	Anteriore a vite	Tessuto	Anodizzato

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	È conforme a	Altezza	Larghezza	Spedizione rapida
20848-766	Inciso	No	CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,10, CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	261.8mm	20mm	No
20848-767	Inciso	No	CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,10, CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	261.8mm	40.3mm	No
20848-768	Inciso	No	CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,10, CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	261.8mm	60.6mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE