


# Kit unità a innesto per PMC, cromato, schermato (tessile) con manico



Pannello frontale a U con fessura per PMC. Schermabile per guarnizione EMC in tessuto.

## CARATTERISTICHE

Conforme a IEEE P1386, scheda mezzanino PCI

Per moduli singoli da 69,0 x 76,5 mm o doppi da 139,0 x 76,5 mm

Per moduli mezzanie i/o definiti standard che si collegano alle schede portanti

PMC = scheda mezzanino PCI

FPGA = Field Programmable Gate Array

Pannello frontale con profilo a U 3 U, 4 CV, con guarnizione in tessuto

Schermatura EMC per pannello frontale e rivestimenti per forature pannello frontale

## SPECIFICHE

<b>Larghezza rack:</b>	4HP
<b>Materiale:</b>	Alluminio
<b>Tipo di prodotto:</b>	Pannello anteriore
<b>Tipo:</b>	Pannello anteriore con maniglia (piu)
<b>Schermatura EMC:</b>	Sì

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Tipo di maniglia	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
20836-460	3U	1	IEL	Parte anteriore avvitabile	Tessile EMC	Anodizzato
20836-461	6U	1	IEL	Parte anteriore avvitabile	Tessile EMC	Anodizzato

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Conforme a...	Fine	Spedizione rapida
20836-460	Conduttivo	PMC MEZZANINO, IEEE P1386	Anodizzato, Passivato	No
20836-461	Conduttivo	PMC MEZZANINO, IEEE P1386	Anodizzato, Passivato	No

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**