

Pannello anteriore unità plug-in per impugnatura forma 1



Pannello frontale piatto. Consente l'assemblaggio della maniglia di estrazione forma trapezoidale Form 1. Il pannello anteriore può essere schermato con una guarnizione in tessuto.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello anteriore, non schermato

Pannello frontale, al, 2,5 mm, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore con maniglia (piu)

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Tipo di maniglia	Montaggio	Finitura anteriore
30847-661	3U	6HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Tipo dimaniglia	Montaggio	Finitura anteriore
30847-659	3U	4HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-660	3U	5HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-662	3U	7HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-663	3U	8HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-666	6U	4HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-664	3U	10HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-667	6U	5HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-665	3U	12HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-668	6U	6HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-669	6U	7HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-670	6U	8HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-671	6U	10HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-672	6U	12HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato

Table 2/3

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Profondità (D)	Schermatura EMC	Altezza (H)
30847-661	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	128.4mm
30847-659	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	128.4mm
30847-660	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	128.4mm

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Profondità (D)	Schermatura EMC	Altezza (H)
30847-662	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	128.4mm
30847-663	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	128.4mm
30847-666	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	261.8mm
30847-664	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	128.4mm
30847-667	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	261.8mm
30847-665	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	128.4mm
30847-668	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	261.8mm
30847-669	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	261.8mm
30847-670	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	261.8mm
30847-671	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	261.8mm
30847-672	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	No	261.8mm


Table 3/3

Codice a catalogo	Larghezza (W)	Spedizione rapida
30847-661	30.1mm	No
30847-659	20mm	No
30847-660	25mm	No

Codice a catalogo	Larghezza (W)	Spedizione rapida
30847-662	35.2mm	No
30847-663	40.3mm	No
30847-666	20mm	No
30847-664	50.5mm	No
30847-667	25mm	No
30847-665	60.6mm	No
30847-668	30.1mm	No
30847-669	35.2mm	No
30847-670	40.3mm	No
30847-671	50.5mm	No
30847-672	60.6mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE