

# Pannello anteriore del soppalco PMC, non schermato



Il pannello anteriore mezzanino è montato nelle forature del pannello anteriore PMC. Disponibili in diversi trattamenti.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Il pannello anteriore mezzanino è montato nelle forature del pannello anteriore PMC

Schermatura EMC con o-ring conduttivo

## SPECIFICHE

Table 1/3

| Codice a catalogo | Tipo                              | Tipo di accessorio | Montaggio                  | Schermatura EMC              | Tipo di guarnizione EMC | Materiale |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| 20835-899         | Pannello anteriore mezzanino      | Pannello anteriore | Inserito                   | No (adattabile a posteriori) | O-ring                  | Alluminio |
| 20835-896         | Pannello anteriore senza maniglia |                    | Parte anteriore avvitabile | No (adattabile a posteriori) |                         | Zinco     |

| Codice a catalogo | Tipo                              | Tipo di accessorio | Montaggio                  | Schermatura EMC              | Tipo di guarnizione EMC | Materiale |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| 20835-931         | Pannello anteriore senza maniglia |                    | Parte anteriore avvitabile | No (adattabile a posteriori) |                         | Zinco     |
| 20835-929         | Pannello anteriore senza maniglia |                    | Parte anteriore avvitabile | No (adattabile a posteriori) |                         | Zinco     |

Table 2/3

| Codice a catalogo | Finitura anteriore | Finitura posteriore | Bordi trattati | Altezza | Larghezza | Conforme a.                     |
|-------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------|-----------|---------------------------------|
| 20835-899         | Anodizzato         | Conduttivo          | Sì             | 74mm    | 12.7mm    | PMC<br>MEZZANINO,<br>IEEE P1386 |
| 20835-896         | Anodizzato         | Anodizzato          | No             | 74mm    | 12.7mm    | PMC<br>MEZZANINO,<br>IEEE P1386 |
| 20835-931         | Anodizzato         | Conduttivo          | No             | 74mm    | 12.7mm    | PMC<br>MEZZANINO,<br>IEEE P1386 |
| 20835-929         | Cromata            | Cromata             | Sì             | 74mm    | 12.7mm    | PMC<br>MEZZANINO,<br>IEEE P1386 |

Table 3/3

| Codice a catalogo | Profondità | Quantità imballaggio | Fine       | Spedizione rapida |
|-------------------|------------|----------------------|------------|-------------------|
| 20835-899         | 2.5mm      | 10                   | Anodizzato | No                |
| 20835-896         |            | 10                   |            | No                |
| 20835-931         |            | 10                   |            | No                |
| 20835-929         |            | 10                   |            | No                |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**