

PMC Mezzanine Front Panel, Untreated, With EMC Shielding



Mezzanine front panel is fitted into PMC front panel cut-outs. Available in different treatments. For O-ring EMC gasket.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Mezzanine front panel is fitted into PMC front panel cut-outs

EMC shielding with conductive O-ring

SPECIFICHE

Tipo di prodotto:	Pannello frontale
Tipo:	Pannello frontale senza maniglia
Schermatura EMC:	Sì

Table 1/3

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Tipo di accessorio	Montaggio	Tipo di guarnizione EMC	Finitura anteriore	Finitura posteriore
20835-598	1	Pannello frontale	Anteriore a vite	O-Ring	Anodizzato	Conduttivo

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Tipo di accessorio	Montaggio	Tipo di guarnizione EMC	Finitura anteriore	Finitura posteriore
20835-889	1	Pannello frontale	Anteriore a vite	O-Ring	Anodizzato	Conduttivo
20835-890	1		Anteriore a vite			
20835-922	1		Anteriore a vite		Cromato	Cromato
20835-923	1		Anteriore a vite		Cromato	Cromato
20835-893	10		Anteriore a vite		Cromato	Cromato
20835-924	10		Anteriore a vite		Cromato	Cromato
20835-928	10		Anteriore a vite		Anodizzato	Conduttivo

Table 2/3

Codice a catalogo	Bordi trattati	È conforme a	Profondità	Finitura	Altezza	Materiale
20835-598	No	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Anodizzato	74mm	Alluminio
20835-889	No	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Anodizzato	74mm	Alluminio
20835-890	No	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zinco
20835-922	Sì	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zinco
20835-923	Sì	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zinco
20835-893	Sì	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zinco
20835-924	Sì	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zinco

Codice a catalogo	Bordi trattati	È conforme a	Profondità	Finitura	Altezza	Materiale
20835-928	No	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zinco

Table 3/3

Codice a catalogo	Larghezza	Spedizione rapida
20835-598	12.7mm	No
20835-889	12.7mm	No
20835-890	12.7mm	No
20835-922	12.7mm	No
20835-923	12.7mm	No
20835-893	12.7mm	No
20835-924	12.7mm	No
20835-928	12.7mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE