


# Elementi di progettazione della custodia PropacPRO

Per personalizzare il design della custodia PropacPRO. Gli elementi saranno avvitati dal lato posteriore del telaio pressofuso.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per personalizzare il design del case

Disponibile in 3 forme e due colori

## SPECIFICHE

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Materiale:</b>            | Alluminio      |
| <b>Fine:</b>                 | Anodizzato     |
| <b>Funziona con:</b>         | Casi           |
| <b>Tipo di prodotto:</b>     | Profilo angolo |
| <b>Famiglia di prodotti:</b> | PropacPRO      |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Larghezza rack | Tipo     | Codice colore | Colore        | Spedizione rapida |
|-------------------|----------------|----------|---------------|---------------|-------------------|
| 20850-190         | 42HP           | Quadrato | RAL 7035      | Grigio chiaro | No                |

| Codice a catalogo | Larghezza rack | Tipo        | Codice colore | Colore        | Spedizione rapida |
|-------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 20850-184         | 42HP           | Arrotondata | RAL 7035      | Grigio chiaro | No                |
| 20850-331         | 42HP           | Triangolo   | RAL 5007      | Blu brillante | No                |
| 20850-299         | 42HP           | Arrotondata | RAL 5007      | Blu brillante | No                |
| 20850-196         | 42HP           | Triangolo   | RAL 7035      | Grigio chiaro | No                |
| 20850-191         | 63HP           | Quadrato    | RAL 7035      | Grigio chiaro | No                |
| 20850-332         | 63HP           | Triangolo   | RAL 5007      | Blu brillante | No                |
| 20850-315         | 42HP           | Quadrato    | RAL 5007      | Blu brillante | No                |
| 20850-197         | 63HP           | Triangolo   | RAL 7035      | Grigio chiaro | No                |
| 20850-300         | 63HP           | Arrotondata | RAL 5007      | Blu brillante | No                |
| 20850-301         | 84HP           | Arrotondata | RAL 5007      | Blu brillante | No                |
| 20850-185         | 63HP           | Arrotondata | RAL 7035      | Grigio chiaro | No                |
| 20850-186         | 84HP           | Arrotondata | RAL 7035      | Grigio chiaro | No                |
| 20850-198         | 84HP           | Triangolo   | RAL 7035      | Grigio chiaro | No                |
| 20850-316         | 63HP           | Quadrato    | RAL 5007      | Blu brillante | No                |
| 20850-317         | 84HP           | Quadrato    | RAL 5007      | Blu brillante | No                |
| 20850-333         | 84HP           | Triangolo   | RAL 5007      | Blu brillante | No                |
| 20850-192         | 84HP           | Quadrato    | RAL 7035      | Grigio chiaro | No                |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Dimensioni 28 CV e altri colori disponibili su richiesta.

Non può essere combinato con il cofano anteriore.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**