


Pannello posteriore PropacPRO, larghezza intera, non schermato



Il pannello posteriore, a tutta larghezza per la custodia PropacPRO, si monta sul telaio della custodia. Con o senza fessure ventilate.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello in alluminio, 2,0 mm (84 CV 2,5 mm)

Montaggio con staffa di supporto sulla custodia (destra e sinistra)

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato
Funziona con:	Casi
Famiglia di prodotti:	PropacPRO
Tipo:	Pannello posteriore
Tipo di prodotto:	Pannello laterale

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Funzione di progettazione	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
24576-144	2U	42HP	Perforato	1	No
24576-044	2U	42HP	Non perforato	1	No

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Funzione di progettazione	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
24576-047	3U	28HP	Non perforato	1	No
24576-147	3U	28HP	Perforato	1	No
24576-145	2U	63HP	Perforato	1	No
24576-048	3U	42HP	Non perforato	1	No
24576-148	3U	42HP	Perforato	1	No
24576-045	2U	63HP	Non perforato	1	No
24576-149	3U	63HP	Perforato	1	No
24576-052	4U	42HP	Non perforato	1	No
24576-146	2U	84HP	Perforato	1	No
24576-152	4U	42HP	Perforato	1	No
24576-049	3U	63HP	Non perforato	1	No
24576-046	2U	84HP	Non perforato	1	No
24576-153	4U	63HP	Perforato	1	No
24576-053	4U	63HP	Non perforato	1	No
24576-150	3U	84HP	Perforato	1	No
24576-050	3U	84HP	Non perforato	1	No
24576-154	4U	84HP	Perforato	1	No
24576-054	4U	84HP	Non perforato	1	No

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Funzione di progettazione	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
24576-158	6U	84HP	Perforato	1	No
24576-058	6U	84HP	Non perforato	1	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE