

PSU 19" AC/DC Maxpower 100 W, Triple



Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications. With wide range AC input and three output voltages.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Wide input voltage range 90 ... 254 V AC and 100 ... 360 VDC with active power-factor correction (PFC)

3 output voltages

Signalling: Output voltage OK

High power density

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo	Tensione di ingresso CA	Potenza	Numero di tensioni di uscita	Tensione 1	Corrente 1
13100-122	Modalità commutata da 19"	90 – 264V	100W	3	5V	8A
13100-123	Modalità commutata da 19"	90 – 264V	100W	3	5V	8A

Table 2/3

Codice a catalogo	Tensione 2	Corrente 2	Tensione 3	Corrente 3	Altezza del rack	Larghezza rack
13100-122	12V	2.5A	12V	2.5A	3U	8HP
13100-123	15V	2A	15V	2A	3U	8HP

Table 3/3

Codice a catalogo	Profondità	Quantità nella confezione	Spedizione rapida
13100-122	171.93mm	1	No
13100-123	171.93mm	1	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order front panel separately.

Output data at mains voltage > 190 VAC, Ta = -25 ... 50 °C.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE