

PSU 19" AC/DC for VMEbus



Pluggable 19" Power Supply for VMEbus applications.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Wide input voltage range 90 ... 264 VAC and 130 ... 350 VDC with active power factor correction (PFC)

VMEbus signalling

3 output voltages

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con	Tensione di ingresso CA	Potenza	Numero di tensioni di uscita	Tensione 1
13100-205	Modalità commutata da 19"	Sistemi VMEbus	90 – 264V	150W	3	5V
13100-204	Modalità commutata da 19"	Sistemi VMEbus	90 – 264V	224W	3	5V
13100-203	Modalità commutata da 19"	Sistemi VMEbus	90 – 264V	224W	3	5V

Table 2/3

Codice a catalogo	Corrente 1	Tensione 2	Corrente 2	Tensione 3	Corrente 3	Altezza del rack
13100-205	20A	12V	4A	-12V	3A	6U
13100-204	28A	15V	5.6A	-15V	2.4A	6U
13100-203	28A	12V	7A	-12V	3A	6U

Table 3/3

Codice a catalogo	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Spedizione rapida
13100-205	8HP	171.93mm	1	No
13100-204	12HP	171.93mm	1	No
13100-203	12HP	171.93mm	1	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Output data at TU = 0 ... 40 °C.

Output power V2 + V3 = 60 W.

Output currents (UL values in bracket): V1 = 5 V / I1 = 20 A (18 A) V2 = 12 V / I2 = 4 A (3 A) V3 = -12 V / I3 = 3 A (2 A).

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE