


Pannello anteriore PSU



Pannello frontale per alimentatore compatibile nVent SCHROFF da 19". Pannello frontale piatto con scanalature verticali per strisce di contatti EMC in acciaio inox.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello anteriore, al, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore, con slot verticali per strisce di contatti EMC

SPECIFICHE

Tipo di accessorio: Pannello anteriore

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Altezza cremagliera	Altezza
21006-959	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
21006-943	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm

Codice a catalogo	Materiale	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Altezza cremagliera	Altezza
21006-955	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
21006-957	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
21006-954	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
21006-956	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
21005-476	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
21006-945	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
21005-475	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
31006-677	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
21005-470	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
21005-473	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
21005-477	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
21005-451	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
21005-474	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
21005-439	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm
21005-478	Alluminio	Anodizzato	Conduttivo	No	3U	128.4mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Larghezza rack	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Fine	Spedizione rapida
21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	Anodizzato	No

Codice a catalogo	Larghezza rack	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Fine	Spedizione rapida
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
31006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
21005-474	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
21005-439	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodizzato	No
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Anodizzato	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE