


Contenitore RatiopacPRO 19", schermatura retrofit con manici



Il contenitore RatiopacPRO SCHROFF nVent fornisce protezione elettronica per gruppi elettronici singoli e da 19". Questa custodia flessibile e robusta è semplice da convertire da un contenitore da tavolo a un contenitore per montaggio su rack da 19" e include quattro diverse opzioni di stile. Questa versione della custodia è dotata di maniglie anteriori per facilitare la manipolazione della custodia.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Custodie per assemblaggio singolo con componenti standard da 19" o montaggio interno specifico, ad esempio con piastra di montaggio

Progettato per manici di inserimento/estrazione in conformità a IEC 60297-3-102 e IEEE 1101,10 per applicazioni CompactPCI e VME64x

Versione con maniglie anteriori

Schermatura EMC retroadattabile

Per profondità scheda 160 mm, 220 mm, 280 mm e 340 mm (a seconda della profondità del contenitore)

Design simmetrico, identico lato anteriore e posteriore

Nessuna vite visibile; parti di rivestimento rimovibili senza utensili

Conforme a DIN EN 62368-1

SPECIFICHE

Tipo di prodotto:	Caso
Famiglia di prodotti:	RatiopacPRO

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Profondità	Quantità imballaggio	Altezza utilizzabile	Larghezza utilizzabile
24571-839	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm
24571-840	6U	84HP	495.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-213	5U	28HP	255.5mm	1	201.25mm	148mm
24572-216	5U	28HP	315.5mm	1	201.25mm	148mm
24572-225	5U	42HP	255.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-228	5U	42HP	315.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-229	5U	42HP	375.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-237	5U	63HP	255.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-240	5U	63HP	315.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-241	5U	63HP	375.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-249	5U	84HP	255.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-252	5U	84HP	315.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-253	5U	84HP	375.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-254	5U	84HP	435.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-255	5U	84HP	495.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-357	5U	28HP	255.5mm	1	201.25mm	148mm
24572-360	5U	28HP	315.5mm	1	201.25mm	148mm
24572-369	5U	42HP	255.5mm	1	201.25mm	219mm

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Profondità	Quantità imballaggio	Altezza utilizzabile	Larghezza utilizzabile
24572-372	5U	42HP	315.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-373	5U	42HP	375.5mm	1	201.25mm	219mm
24572-381	5U	63HP	255.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-384	5U	63HP	315.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-385	5U	63HP	375.5mm	1	201.25mm	326mm
24572-393	5U	84HP	255.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-396	5U	84HP	315.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-397	5U	84HP	375.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-398	5U	84HP	435.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-399	5U	84HP	495.5mm	1	201.25mm	432mm
24572-720	2U	42HP	248.74mm	1	88.1mm	213.94mm
24572-723	2U	42HP	248.74mm	1	88.1mm	213.94mm
24572-730	2U	63HP	355.42mm	1	88.1mm	320.62mm
24572-733	2U	63HP	35.42mm	1	88.1mm	32.62mm
24571-702	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm
24571-705	3U	28HP	315.5mm	1	112.3mm	148mm
24571-714	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24571-717	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Profondità	Quantità imballaggio	Altezza utilizzabile	Larghezza utilizzabile
24571-718	3U	42HP	375.5mm	1	112.3mm	219mm
24571-726	3U	63HP	255.5mm	1	112.3mm	326mm
24571-729	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24571-730	3U	63HP	375.5mm	1	112.3mm	326mm
24571-738	3U	84HP	255.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-741	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-742	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-743	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-744	3U	84HP	495.5mm	1	112.3mm	432mm
24571-750	4U	28HP	255.5mm	1	156.8mm	148mm
24571-753	4U	28HP	315.5mm	1	156.8mm	148mm
24571-762	4U	42HP	255.5mm	1	156.8mm	219mm
24571-765	4U	42HP	315.5mm	1	156.8mm	219mm
24571-766	4U	42HP	375.5mm	1	156.8mm	219mm
24571-774	4U	63HP	255.5mm	1	156.8mm	326mm
24571-777	4U	63HP	315.5mm	1	156.8mm	326mm
24571-778	4U	63HP	375.5mm	1	156.8mm	326mm
24571-786	4U	84HP	255.5mm	1	156.8mm	432mm

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Profondità	Quantità imballaggio	Altezza utilizzabile	Larghezza utilizzabile
24571-789	4U	84HP	315.5mm	1	156.8mm	432mm
24571-790	4U	84HP	375.5mm	1	156.8mm	432mm
24571-791	4U	84HP	435.5mm	1	156.8mm	432mm
24571-792	4U	84HP	495.5mm	1	156.8mm	432mm
24571-798	6U	28HP	255.5mm	1	245.7mm	148mm
24571-801	6U	28HP	315.5mm	1	245.7mm	148mm
24571-810	6U	42HP	255.5mm	1	245.7mm	219mm
24571-813	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24571-814	6U	42HP	375.5mm	1	245.7mm	219mm
24571-822	6U	63HP	255.5mm	1	245.7mm	326mm
24571-825	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24571-826	6U	63HP	375.5mm	1	245.7mm	326mm
24571-834	6U	84HP	255.5mm	1	245.7mm	432mm
24571-837	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24571-838	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	Conforme a.	Schermatura EMC	Fine	Altezza
-------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------	-----------------	------	---------

24571-839	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	265.9mm
24571-840	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	265.9mm
24572-213	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-216	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-225	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-228	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-229	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-237	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm

24572-240	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-241	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-249	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-252	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-253	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-254	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-255	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-357	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm

24572-360	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-369	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-372	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-373	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-381	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-384	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-385	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-393	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm

24572-396	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-397	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-398	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-399	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	221.5mm
24572-720	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Sì	Passivato, Verniciato a polvere	88.1mm
24572-723	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Sì	Passivato, Verniciato a polvere	88.1mm
24572-730	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Sì	Passivato, Verniciato a polvere	88.1mm
24572-733	Finitura laterale, Guide orizzontali	Sì	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Sì	Passivato, Verniciato a polvere	88.1mm

24571-702	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	132.6mm
24571-705	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	132.6mm
24571-714	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	132.6mm
24571-717	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	132.6mm
24571-718	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	132.6mm
24571-726	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	132.6mm
24571-729	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	132.6mm
24571-730	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	132.6mm

24571-738	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	132.6mm
24571-741	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	132.6mm
24571-742	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	132.6mm
24571-743	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	132.6mm
24571-744	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	132.6mm
24571-750	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	177mm
24571-753	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	177mm
24571-762	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	177mm

24571-765	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	177mm
24571-766	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	177mm
24571-774	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	177mm
24571-777	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	177mm
24571-778	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	177mm
24571-786	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	177mm
24571-789	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	177mm
24571-790	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	177mm

24571-791	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	177mm
24571-792	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	177mm
24571-798	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	265.9mm
24571-801	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	265.9mm
24571-810	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	265.9mm
24571-813	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	265.9mm
24571-814	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	265.9mm
24571-822	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	265.9mm

24571-825	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	265.9mm
24571-826	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	265.9mm
24571-834	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	265.9mm
24571-837	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	265.9mm
24571-838	Maniglie, Guide orizzontali	No	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	265.9mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Tipo	Larghezza	Spedizione rapida
24571-839	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24571-840	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24572-213	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	164.4mm	No

Codice a catalogo	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Tipo	Larghezza	Spedizione rapida
24572-216	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	164.4mm	No
24572-225	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No
24572-228	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No
24572-229	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No
24572-237	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24572-240	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24572-241	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24572-249	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24572-252	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24572-253	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24572-254	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No

Codice a catalogo	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Tipo	Larghezza	Spedizione rapida
24572-255	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24572-357	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	164.4mm	No
24572-360	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	164.4mm	No
24572-369	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No
24572-372	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No
24572-373	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No
24572-381	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24572-384	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24572-385	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24572-393	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24572-396	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No

Codice a catalogo	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Tipo	Larghezza	Spedizione rapida
24572-397	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24572-398	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24572-399	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24572-720	Alluminio	IP20		Valigetta per componenti da 19"	235.5mm	No
24572-723	Alluminio	IP20		Valigetta per componenti da 19"	235.5mm	No
24572-730	Alluminio	IP20		Valigetta per componenti da 19"	342.4mm	No
24572-733	Alluminio	IP20		Valigetta per componenti da 19"	342.4mm	No
24571-702	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	164.4mm	No
24571-705	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	164.4mm	No
24571-714	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No
24571-717	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No
24571-718	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No

Codice a catalogo	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Tipo	Larghezza	Spedizione rapida
24571-726	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24571-729	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24571-730	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24571-738	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24571-741	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24571-742	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24571-743	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24571-744	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24571-750	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	164.4mm	No
24571-753	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	164.4mm	No
24571-762	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No

Codice a catalogo	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Tipo	Larghezza	Spedizione rapida
24571-765	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No
24571-766	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No
24571-774	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24571-777	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24571-778	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24571-786	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24571-789	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24571-790	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24571-791	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24571-792	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24571-798	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	164.4mm	No

Codice a catalogo	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Tipo	Larghezza	Spedizione rapida
24571-801	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	164.4mm	No
24571-810	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No
24571-813	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No
24571-814	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	235.5mm	No
24571-822	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24571-825	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24571-826	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	342.4mm	No
24571-834	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24571-837	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No
24571-838	Alluminio	IP20	25kg	Valigetta per singoli componenti elettronici	448.9mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Modifiche (colori o dimensioni speciali).

Soluzioni personalizzate (ritagli nel coperchio superiore, nella piastra di base o nei pannelli laterali).

Servizio di assemblaggio da 1 pezzo.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE