


Staffa di montaggio RatiopacPRO 19" con manico, montaggio a posteriori



Grazie a questa staffa di montaggio da 19" con impugnature, la custodia RatiopacPRO/-AIR, flessibile e robusta, è facile da convertire da desktop a rack da 19".

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per la conversione di custodie con striscia di copertura, maniglia anteriore o staffa di montaggio da 19"

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Tipo di prodotto:	Maniglia
Tipo:	Statico

Table 1/2

Codice a catalogo	Quantità imballaggio	Tipo di maniglia	Colore	Fine	Famiglia di prodotti	Funziona con
-------------------	----------------------	------------------	--------	------	----------------------	--------------

24572-700	2	Maniglia anteriore con staffe di montaggio da 19"	Grigio scuro	Verniciato a polvere	RatiopacPRO	Casi, RatiopacPRO
24572-701	2	Maniglia anteriore con staffe di montaggio da 19"	Grigio scuro	Verniciato a polvere	RatiopacPRO	Casi, RatiopacPRO
24572-702	2	Maniglia anteriore con staffe di montaggio da 19"	Grigio scuro	Verniciato a polvere	RatiopacPRO	Casi, RatiopacPRO
24572-705	2	Maniglia anteriore con staffe di montaggio da 19"	Grigio scuro	Verniciato a polvere	ARIA RatiopacPRO	Casi, ARIA RatiopacPRO
24572-704	2	Maniglia anteriore con staffe di montaggio da 19"	Grigio scuro	Verniciato a polvere	RatiopacPRO	Casi, RatiopacPRO
24572-707	2	Maniglia anteriore con staffe di montaggio da 19"	Grigio scuro	Verniciato a polvere	ARIA RatiopacPRO	Casi, ARIA RatiopacPRO

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
24572-700	No
24572-701	No
24572-702	No
24572-705	No
24572-704	No
24572-707	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non è possibile utilizzare guide di scorrimento per il montaggio in armadi o contenitori da 19".

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE