


RatiopacPRO EMC Front Panel, Slotted, Shielded



The EMC front panel can be inserted in special horizontal rails with an elevation. No screws are needed for the fixing. The design enable a users to use a front foil.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fixing does not require screws

Special horizontal rails cover the edges of the front panel (top and bottom) and prevent bowing of the front panel

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
24572-603	3U	28HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
24572-604	3U	42HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No

Codice a catalogo	Altezza delrack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati
24572-605	3U	63HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
24572-606	3U	84HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
24572-607	4U	28HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
24572-608	4U	42HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
24572-609	4U	63HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
24572-610	4U	84HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
24572-599	2U	28HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
24572-600	2U	42HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
24572-601	2U	63HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No
24572-602	2U	84HP	1	Anodizzato	Conduttivo	No

Table 2/2

Codice a catalogo	Profondità	Altezza	Larghezza	Spedizione rapida
24572-603	2.5mm	128.4mm	141.9mm	No
24572-604	2.5mm	128.4mm	213.2mm	No
24572-605	2.5mm	128.4mm	319.7mm	No
24572-606	2.5mm	128.4mm	426.4mm	No
24572-607	2.5mm	172.9mm	141.9mm	No
24572-608	2.5mm	172.9mm	213.2mm	No
24572-609	2.5mm	172.9mm	319.7mm	No

Codice a catalogo	Profondità	Altezza	Larghezza	Spedizione rapida
24572-610	2.5mm	172.9mm	426.4mm	No
24572-599	2.5mm	84mm	141.9mm	No
24572-600	2.5mm	84mm	213.2mm	No
24572-601	2.5mm	84mm	319.7mm	No
24572-602	2.5mm	84mm	426.4mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

To obtain a shielded case, all EMC sealings must be fitted (front panel/rear panel - side panel; side panel - cover plate; front panel/rear panel - horizontal rail; horizontal rail - horizontal rail).

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE