


Maniche per M2.5



Il manicotto guida la vite a collare durante il fissaggio del pannello anteriore.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il manicotto guida la vite a collare durante il fissaggio del pannello anteriore

Il manicotto è inserito nel foro allungato del pannello anteriore

SPECIFICHE

Funziona con: Pannelli anteriori

Tipo di prodotto: Manicotto

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Fine	Colore	Quantità imballaggio	Codice colore	Profondità (D)
21100-659	Ottone	Nichelato		10		
21100-661	Acciaio inossidabile			10		
21100-662	Acciaio inossidabile			100		4.4mm

Codice a catalogo	Materiale	Fine	Colore	Quantità imballaggio	Codice colore	Profondità (D)
21100-660	Ottone	Nichelato		100		4.4mm
21100-886	Ottone	Top Coat organico		100		4.4mm
21100-464	Poliammide 6		Grigio ghiaia	100	RAL 7032	6.9mm
21100-591	Poliammide 6		Jet Black	100	RAL 9005	6.9mm
21100-885	Ottone			10		


Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Grado di infiammabilità	Spedizione rapida
21100-659				No
21100-661				No
21100-662	6mm	8mm		No
21100-660	6mm	8mm		No
21100-886	6mm	8mm		No
21100-464	6mm	6.8mm	UL® 94V-2	No
21100-591	6mm	6.8mm	UL® 94V-2	No
21100-885				No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I manicotti metallici sui pannelli anteriori parziali devono essere inseriti a pressione.

Tutti i manicotti possono essere utilizzati per il pannello anteriore > 2 CV.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE