


Impugnatura statica in plastica trapezoidale, nera



L'impugnatura in plastica statica, forma trapezoidale di colore nero, può essere montata su un pannello frontale per l'estrazione del circuito stampato.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Con targhetta di identificazione separata, al 1,5 mm

MANIGLIA, PC, UL 94 V-0

SPECIFICHE

Funziona con:	Pannelli anteriori
Tipo di prodotto:	Maniglia
Materiale:	Policarbonato

Tipo: Statico

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Tipo di maniglia	Grado di infiammabilità	Colore	Conforme a.
20808-082	7HP	1	Trapezoidale, statico	UL® 94V-0	Nero	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-088	21HP	1	Trapezoidale, statico	UL® 94V-0	Nero	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-089	28HP	1	Trapezoidale, statico	UL® 94V-0	Nero	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-090	40HP	1	Trapezoidale, statico	UL® 94V-0	Nero	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-091	42HP	1	Trapezoidale, statico	UL® 94V-0	Nero	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-080	5HP	1	Trapezoidale, statico	UL® 94V-0	Nero	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-081	6HP	1	Trapezoidale, statico	UL® 94V-0	Nero	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-083	8HP	1	Trapezoidale, statico	UL® 94V-0	Nero	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-084	9HP	1	Trapezoidale, statico	UL® 94V-0	Nero	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-085	10HP	1	Trapezoidale, statico	UL® 94V-0	Nero	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Tipo dimaniglia	Grado di infiammabilità	Colore	Conforme a.
20808-086	12HP	1	Trapezoidale, statico	UL® 94V-0	Nero	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20808-087	14HP	1	Trapezoidale, statico	UL® 94V-0	Nero	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20809-396	3HP	1	Trapezoidale, statico	UL® 94V-0	Nero	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101
20809-397	4HP	1	Trapezoidale, statico	UL® 94V-0	Nero	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101

Table 2/2

Codice a catalogo	Larghezza (W)	Spedizione rapida
20808-082	34.1mm	No
20808-088	105.2mm	No
20808-089	140.8mm	No
20808-090	201.8mm	No
20808-091	212mm	No
20808-080	24mm	No
20808-081	29mm	No
20808-083	39.2mm	No
20808-084	44.3mm	No
20808-085	49.4mm	No


Codice a catalogo	Larghezza (W)	Spedizione rapida
20808-086	59.6mm	No
20808-087	69.7mm	No
20809-396	13.8mm	No
20809-397	18.9mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

Non può essere utilizzato insieme al fermo di fissaggio (21101-239).

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE