


Guida telescopica universale, 2 U

Scorrimento telescopico universale con estensione > 100% e capacità di carico fino a 61 kg.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Larghezza guida k = 16 mm, larghezza di installazione massima prolunga/cassetto W = 417 mm

Montaggio laterale sui montanti da 19" (il piano da 19" rimane libero per il fissaggio della prolunga/cassetto)

Bloccaggio alla massima estensione

Lunghezza di estensione > 100 %

Capacità di carico statico per coppia 46 - 61 kg

SPECIFICHE

Materiale:	Acciaio
Tipo di prodotto:	Scorrimento telescopico
Fine:	Zincato

Table 1/1

Codice a catalogo	Lunghezza	Quantità imballaggio	Carico statico	Tipo	Spedizione rapida
20110-100	305mm	2	61kg	Universale	No

Codice a catalogo	Lunghezza	Quantità imballaggio	Carico statico	Tipo	Spedizione rapida
20110-101	356mm	2	60kg	Universale	No
20110-102	406mm	2	58kg	Universale	No
20110-105	559mm	2	52kg	Universale	No
20110-103	457mm	2	57kg	Universale	No
20110-104	508mm	2	55kg	Universale	No
20110-106	610mm	2	50kg	Universale	No
20110-107	660mm	2	48kg	Universale	No
20110-108	711mm	2	46kg	Universale	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per il montaggio su un piano da 19", ordinare il kit di assemblaggio separativo guide telescopiche universali possono essere montate anche senza componenti aggiuntivi in applicazioni non standard, quindi anche in armadi diversi da 19".

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE