


Ripiano Varistar 19", fisso, 75 kg



Ripiano Varistar 19", fisso, 75 kg.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Capacità di carico statico 75 kg

St, 1,5 mm

Incl. Massa/messa a terra

Larghezza 495 mm

Per il montaggio su quattro montaggi a pannello/scorrevole da 19"

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Scaffale

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
21130-302	495mm		1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-303	495mm		1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
21130-304	495mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-305	495mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-309	495mm		1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
22130-302	495mm		1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-303	495mm		1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-304	495mm	800mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-305	495mm	800mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-309	495mm		1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere

Table 2/2				
Codice a catalogo	Altezza	Lunghezza	Tipo	Spedizione rapida
21130-302	400mm	342mm	Profondità incassata	No
21130-303	500mm	442mm	Profondità massima	No
21130-304	600mm	642mm	Profondità incassata	No
21130-305	700mm	642mm	Profondità massima	No
21130-309	740mm	682mm	Profondità massima	No
22130-302	400mm	342mm	Profondità incassata	No
22130-303	500mm	442mm	Profondità massima	No
22130-304	600mm	642mm	Profondità incassata	No
22130-305	700mm	642mm	Profondità massima	No

Codice a catalogo	Altezza	Lunghezza	Tipo	Spedizione rapida
22130-309	740mm	682mm	Profondità massima	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE