


Piastra base Varistar CP, monopezzo

La piastra di base è solida e copre la base dell'armadio.



CARATTERISTICHE

La piastra di base è solida e copre la base dell'armadio

Viene assemblato dall'esterno

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Alloggiamento/base rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
21630-629	600mm	600mm	1			Zincato a caldo
21630-630	600mm	800mm	1			Zincato a caldo
21630-635	800mm	600mm	1			Zincato a caldo
21630-636	800mm	800mm	1			Zincato a caldo
21630-628	600mm	300mm	1			Zincato a caldo
21630-631	600mm	900mm	1			Zincato a caldo

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
21630-632	600mm	1000mm	1			Zincato a caldo
21630-637	800mm	900mm	1			Zincato a caldo
21630-638	800mm	1000mm	1			Zincato a caldo
21630-320	600mm	300mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-322	600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-323	600mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-324	600mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-325	600mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-326	600mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-327	600mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-330	800mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-331	800mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-332	800mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-333	800mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-334	800mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-335	800mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-633	600mm	1100mm	1			Zincato a caldo
21630-634	600mm	1200mm	1			Zincato a caldo

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
21630-639	800mm	1100mm	1			Zincato a caldo
21630-640	800mm	1200mm	1			Zincato a caldo

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
21630-629	No
21630-630	No
21630-635	No
21630-636	No
21630-628	No
21630-631	No
21630-632	No
21630-637	No
21630-638	No
21630-320	No
21630-322	No
21630-323	No
21630-324	No
21630-325	No
21630-326	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
21630-327	No
21630-330	No
21630-331	No
21630-332	No
21630-333	No
21630-334	No
21630-335	No
21630-633	No
21630-634	No
21630-639	No
21630-640	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Questa piastra di base è utilizzata per le applicazioni che non richiedono l'ingresso del cavo dalla base.

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE