

Telaio per armadio Varistar CP, sismico



Involucro saldato in acciaio progettato specificamente per proteggere le apparecchiature in aree con attività sismica e soddisfare i requisiti Bellcore Zore 4.

CARATTERISTICHE

St, 1,5 mm, zincato, finitura: Verniciatura a polvere

Resistenza sismica alla zona Bellcore 4

Telaio sismico saldato con staffe di rinforzo, RAL 7021

Capacità di carico dinamica 250 kg a norma IEC 61587?2

SPECIFICHE

- Carico dinamico:** 250kg
- Carico statico:** 1600kg
- Tipo di prodotto:** Telaio per armadietto/rack
- Materiale telaio:** Acciaio

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Tolleranza agli urti e alle vibrazioni
20630-358	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-359	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-360	33U	1600mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-361	33U	1600mm	800mm	800mm	1	5g (force)

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Tolleranza agli urti e alle vibrazioni
20630-362	38U	1800mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-363	38U	1800mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-364	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-365	38U	1800mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-366	42U	2000mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-367	42U	2000mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-370	42U	2000mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-371	42U	2000mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-374	47U	2200mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-375	47U	2200mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-376	47U	2200mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-377	47U	2200mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-368	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	5g (force)
20630-369	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	5g (force)
20630-372	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	5g (force)
20630-373	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	5g (force)

Table 2/3

Codice a catalogo	Frequenza	Colore	Codice colore	Conforme a.	Fine	Materiale
-------------------	-----------	--------	---------------	-------------	------	-----------

20630-358	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-359	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-360	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-361	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-362	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-363	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-364	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-365	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-366	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-367	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-370	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-371	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-374	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-375	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-376	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-377	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-368	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-369	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
20630-372	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio

20630-373	50 Hz	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Verniciato a polvere	Acciaio
-----------	-------	-------------	----------	-----------------------------	-------------------------	---------

Table 3/3

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
20630-358	Sismico	Varistar CP	No
20630-359	Sismico	Varistar CP	No
20630-360	Sismico	Varistar CP	No
20630-361	Sismico	Varistar CP	No
20630-362	Sismico	Varistar CP	No
20630-363	Sismico	Varistar CP	No
20630-364	Sismico	Varistar CP	No
20630-365	Sismico	Varistar CP	No
20630-366	Sismico	Varistar CP	No
20630-367	Sismico	Varistar CP	No
20630-370	Sismico	Varistar CP	No
20630-371	Sismico	Varistar CP	No
20630-374	Sismico	Varistar CP	No
20630-375	Sismico	Varistar CP	No
20630-376	Sismico	Varistar CP	No
20630-377	Sismico	Varistar CP	No
20630-368	Sismico	Varistar CP	No

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
20630-369	Sismico	Varistar CP	No
20630-372	Sismico	Varistar CP	No
20630-373	Sismico	Varistar CP	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli accessori e i componenti devono essere ordinati separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE