

# Telaio decorativo Varistar CP



## CARATTERISTICHE

il piano da 19" è integrato nella cornice decorativa

Telaio decorativo in alluminio per armadio aperto

Aperto sulla parte anteriore, non è possibile montare alcuna portiera

## SPECIFICHE

**Materiale:** Alluminio  
**Tipo di prodotto:** Telaio per armadietto/rack  
**Grado di protezione:** IP20

Table 1/2

| Codice a catalogo | Altezza cremagliera | Altezza | Larghezza | Quantità imballaggio | Colore      | Codice colore |
|-------------------|---------------------|---------|-----------|----------------------|-------------|---------------|
| 21630-314         | 47U                 | 2200mm  | 600mm     | 1                    | Grigio nero | RAL 7021      |
| 21630-309         | 24U                 | 1200mm  | 600mm     | 1                    | Grigio nero | RAL 7021      |
| 21630-313         | 42U                 | 2000mm  | 600mm     | 1                    | Grigio nero | RAL 7021      |
| 21630-312         | 38U                 | 1800mm  | 600mm     | 1                    | Grigio nero | RAL 7021      |
| 21630-311         | 33U                 | 1600mm  | 600mm     | 1                    | Grigio nero | RAL 7021      |

| Codice a catalogo | Altezza cremagliera | Altezza | Larghezza | Quantità imballaggio | Colore      | Codice colore |
|-------------------|---------------------|---------|-----------|----------------------|-------------|---------------|
| 21630-310         | 29U                 | 1400mm  | 600mm     | 1                    | Grigio nero | RAL 7021      |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Fine                 | Materiale telaio | Tipo              | Funziona con | Spedizione rapida |
|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 21630-314         | Verniciato a polvere | Acciaio          | Telaio decorativo | Varistar CP  | No                |
| 21630-309         | Verniciato a polvere | Acciaio          | Telaio decorativo | Varistar CP  | No                |
| 21630-313         | Verniciato a polvere | Acciaio          | Telaio decorativo | Varistar CP  | No                |
| 21630-312         | Verniciato a polvere | Acciaio          | Telaio decorativo | Varistar CP  | No                |
| 21630-311         | Verniciato a polvere | Acciaio          | Telaio decorativo | Varistar CP  | No                |
| 21630-310         | Verniciato a polvere | Acciaio          | Telaio decorativo | Varistar CP  | No                |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**