


Base mobile Varistar CP/Plinth



Base/base mobile per rendere mobile un armadio.

CARATTERISTICHE

Coperchi, St, 1,5 mm

Capacità di carico sulle ruote 400 kg, sui piedini regolabili 1600 kg

Supporto, St, 3 mm

Colore RAL 7021

Altezza zoccolo H = 103 mm, con piedini regolabili da 126 a 134 mm

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Alloggiamento/base rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
21630-664	800mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-655	600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-663	800mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-662	800mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-661	800mm	600mm	1			Verniciato a polvere
21630-658	600mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-657	600mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-656	600mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
21630-664	Base Plinth, Mobile	Varistar CP	No
21630-655	Base Plinth, Mobile	Varistar CP	No
21630-663	Base Plinth, Mobile	Varistar CP	No
21630-662	Base Plinth, Mobile	Varistar CP	No
21630-661	Base Plinth, Mobile	Varistar CP	No
21630-658	Base Plinth, Mobile	Varistar CP	No
21630-657	Base Plinth, Mobile	Varistar CP	No
21630-656	Base Plinth, Mobile	Varistar CP	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE