

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking



IP55 Seismic Steel Door with lever handle and multi-Point locking.

CARATTERISTICHE

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for EMC applications

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Grado di protezione: IP55

Materiale: Acciaio

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-752	33U	1600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-753	33U	1600mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-754	38U	600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-755	38U	1800mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-756	42U	2000mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-757	42U	2000mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-758	47U	2200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-759	47U	2200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/3

Codice a catalogo	È conforme a	Finitura	Tipo di bloccaggio	Larghezza rack	Tipo	Funziona con
21630-752	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti		Sportello in acciaio, semplice	Varistar CP
21630-753	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti	800HP	Sportello in acciaio, semplice	Varistar CP
21630-754	IEC 61587-2, IEC 61587-2, IEC 60529	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti		Sportello in acciaio, semplice	Varistar CP
21630-755	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti		Sportello in acciaio, semplice	Varistar CP
21630-756	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti		Sportello in acciaio, semplice	Varistar CP
21630-757	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti		Sportello in acciaio, semplice	Varistar CP
21630-758	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 5 punti		Sportello in acciaio, semplice	Varistar CP
21630-759	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 5 punti		Sportello in acciaio, semplice	Varistar CP

Table 3/3

Codice a catalogo	Spedizione rapida
21630-752	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
21630-753	No
21630-754	No
21630-755	No
21630-756	No
21630-757	No
21630-758	No
21630-759	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE