


Varistar CP Seismic Base Plate, IP55, One-Piece

The base plate is solid and covers the base of the cabinet.



CARATTERISTICHE

The base plate is solid and covers the base of the cabinet

Is assembled from outside

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Base per armadio/rack

Grado di protezione: IP55

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	È conforme a
20630-301	600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-302	600mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-303	1000mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-304	600mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	È conforme a
20630-305	800mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-306	800mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-307	800mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529
20630-308	1200mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
20630-301	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No
20630-302	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No
20630-303	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No
20630-304	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No
20630-305	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No
20630-306	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No
20630-307	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No
20630-308	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

This base plate is used for applications which don't require cable entry from the base.

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE