

Armadietto server Varistar CP con ruote



Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico dinamico elevati. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.

CARATTERISTICHE

Armadietto preconfigurato e pronto all'uso

Carico dinamico elevato 1000 kg con ruote integrate, capacità di carico statico fino a 1600 kg

Classe di protezione ingresso IP 20

Possibilità di installazione di diverse apparecchiature IT

Pannelli pneumatici integrati per il raffreddamento anteriore e posteriore

Può essere facilmente integrato nel sistema di contenimento della corsia

SPECIFICHE

Carico statico:	1600kg
Tipo di prodotto:	Rack
Codice colore rivestimento:	RAL 7021
Materiale telaio:	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Materiale rivestimento	Larghezza	Colore rivestimento	Profondità
10630-022	42U	2000mm	Acciaio	800mm	Grigio nero	1200mm

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Materiale rivestimento	Larghezza	Colore rivestimento	Profondità
10630-021	42U	2000mm	Acciaio	600mm	Grigio nero	1200mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Quantità imballaggio	Carico dinamico	Fine	Materiale	Tipo	Spedizione rapida
10630-022	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio	Cellulare	No
10630-021	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio	Cellulare	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE