


Sportello in acciaio Varistar CP, perforato con bloccaggio a 1 punto



Sportello in acciaio perforato Varistar CP, IP 20 con bloccaggio a punto singolo.

CARATTERISTICHE

Sportello in acciaio perforato con bloccaggio a punto singolo per classe di protezione IP 20

Angolo di apertura 180°

Coperchio serratura a chiave

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Grado di protezione: IP20

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Tipo di bloccaggio	Quantità imballaggio	Colore
21630-507	24U	1200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-408	24U	1200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-508	24U	1200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-409	24U	1200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Tipo di bloccaggio	Quantità imballaggio	Colore
21630-509	29U	1400mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-410	29U	1400mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-510	29U	1400mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-411	29U	1400mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-511	33U	1600mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-412	33U	1600mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-512	33U	1600mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-413	33U	1600mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-513	38U	1800mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-414	38U	1800mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-514	38U	1800mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-415	38U	1800mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-515	42U	2000mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-006	42U	2000mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-516	42U	2000mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-013	42U	2000mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-517	47U	2200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-007	47U	2200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Tipo di bloccaggio	Quantità imballaggio	Colore
21630-518	47U	2200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-014	47U	2200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-008	52U	2450mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-015	52U	2450mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	Conforme a.	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
21630-507	RAL 7021	IEC 61587-1	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-408	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-508	RAL 7021	IEC 61587-1	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-409	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-509	RAL 7021	IEC 61587-1	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-410	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-510	RAL 7021	IEC 61587-1	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-411	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-511	RAL 7021	IEC 61587-1	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-412	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-512	RAL 7021	IEC 61587-1	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-413	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-513	RAL 7021	IEC 61587-1	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No

Codice a catalogo	Codice colore	Conforme a.	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
21630-414	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-514	RAL 7021	IEC 61587-1	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-415	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-515	RAL 7021	IEC 61587-1	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-006	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-516	RAL 7021	IEC 61587-1	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-013	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-517	RAL 7021	IEC 61587-1	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-007	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-518	RAL 7021	IEC 61587-1	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-014	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-008	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No
21630-015	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Porta in acciaio, perforata	Varistar CP	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli sportelli 24U - 33U IP20 hanno 2 cerniere, gli sportelli 38U - 52U IP20 hanno 3 cerniere per garantire robuste strutture di chiusura IP20 per gli armadi più alti

Ordinare separatamente l'impugnatura della leva 24630003 e il blocco DIN se si desidera sostituire l'impugnatura della leva di bloccaggio DIN 1333

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE