

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking and Brush Strip, Shortened

Shortened door available for IP20, IP55 applications.



CARATTERISTICHE

Height of connection plate 400 mm

Connection plate with brush strip

The height of the door is 400 mm less than the cabinet height

SPECIFICHE

- Tipo di bloccaggio:** Bloccaggio a 3 punti
Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio
Grado di protezione: IP20
Materiale: Acciaio

Table 1/2

| Codice a catalogo | Altezza del rack | Altezza | Larghezza | Quantità nella confezione | Colore | Codice colore |
|-------------------|------------------|---------|-----------|---------------------------|-------------|---------------|
| 21630-348 | 38U | 1800mm | 600mm | 1 | Grigio nero | RAL 7021 |
| 21630-350 | 42U | 2000mm | 600mm | 1 | Grigio nero | RAL 7021 |
| 21630-352 | 47U | 2200mm | 600mm | 1 | Grigio nero | RAL 7021 |
| 21630-349 | 38U | 1800mm | 800mm | 1 | Grigio nero | RAL 7021 |

| Codice a catalogo | Altezza delrack | Altezza | Larghezza | Quantità nella confezione | Colore | Codice colore |
|-------------------|-----------------|---------|-----------|---------------------------|-------------|---------------|
| 21630-351 | 42U | 2000mm | 800mm | 1 | Grigio nero | RAL 7021 |
| 21630-353 | 47U | 2200mm | 800mm | 1 | Grigio nero | RAL 7021 |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Finitura | Spedizione rapida |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| 21630-348 | Verniciato a polvere | No |
| 21630-350 | Verniciato a polvere | No |
| 21630-352 | Verniciato a polvere | No |
| 21630-349 | Verniciato a polvere | No |
| 21630-351 | Verniciato a polvere | No |
| 21630-353 | Verniciato a polvere | No |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE