

# Varistar CP Top Cover Fan



Varistar Fan Top Cover with 3 Fans, expandable to 6 fans.

## CARATTERISTICHE

3 axial fans fitted (maximum: 6 fans)

C14 Socket

## SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Ventola

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2

| Codice a catalogo | Larghezza | Profondità | Quantità nella confezione | Colore      | Codice colore | Finitura             |
|-------------------|-----------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 21630-597         | 600mm     | 600mm      | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-598         | 600mm     | 800mm      | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-736         | 800mm     | 600mm      | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-737         | 800mm     | 800mm      | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-738         | 800mm     | 900mm      | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-739         | 800mm     | 1000mm     | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-599         | 600mm     | 900mm      | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-600         | 600mm     | 1000mm     | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-601         | 600mm     | 1100mm     | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-602         | 600mm     | 1200mm     | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-603         | 600mm     | 600mm      | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-604         | 600mm     | 800mm      | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-605         | 600mm     | 900mm      | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-606         | 600mm     | 1000mm     | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-607         | 600mm     | 1100mm     | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-608         | 600mm     | 1200mm     | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-609         | 800mm     | 600mm      | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-610         | 800mm     | 800mm      | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |

| Codice a catalogo | Larghezza | Profondità | Quantità nella confezione | Colore      | Codice colore | Finitura             |
|-------------------|-----------|------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 21630-611         | 800mm     | 900mm      | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-612         | 800mm     | 1000mm     | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-613         | 800mm     | 1100mm     | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-614         | 800mm     | 1200mm     | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-740         | 800mm     | 1100mm     | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |
| 21630-741         | 800mm     | 1200mm     | 1                         | Grigio nero | RAL 7021      | Verniciato a polvere |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Grado di protezione | Funziona con | Spedizione rapida |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 21630-597         | IP20                |              | No                |
| 21630-598         | IP20                |              | No                |
| 21630-736         | IP20                |              | No                |
| 21630-737         | IP20                |              | No                |
| 21630-738         | IP20                |              | No                |
| 21630-739         | IP20                |              | No                |
| 21630-599         | IP20                |              | No                |
| 21630-600         | IP20                |              | No                |
| 21630-601         | IP20                |              | No                |
| 21630-602         | IP20                |              | No                |
| 21630-603         |                     | Varistar CP  | No                |

| Codice a catalogo | Grado di protezione | Funziona con | Spedizione rapida |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 21630-604         |                     | Varistar CP  | No                |
| 21630-605         |                     | Varistar CP  | No                |
| 21630-606         |                     | Varistar CP  | No                |
| 21630-607         |                     | Varistar CP  | No                |
| 21630-608         |                     | Varistar CP  | No                |
| 21630-609         |                     | Varistar CP  | No                |
| 21630-610         |                     | Varistar CP  | No                |
| 21630-611         |                     | Varistar CP  | No                |
| 21630-612         |                     | Varistar CP  | No                |
| 21630-613         |                     | Varistar CP  | No                |
| 21630-614         |                     | Varistar CP  | No                |
| 21630-740         | IP20                |              | No                |
| 21630-741         | IP20                |              | No                |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please purchase the grounding kit, power cable, Thermostat or Speed controller separately.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**