


Guida di scorrimento Varistar



Montaggio su quattro supporti scorrevoli da 19" con capacità di peso di 25/100 kg.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Montaggio su quattro supporti scorrevoli da 19"

Ampia superficie di supporto (48 mm)

Può essere montato in incrementi di 1 U (fissare e avvitare in posizione)

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Guida di scorrimento

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Carico statico	Quantità imballaggio	Fine	Altezza	Lunghezza	Funziona con
23130-099		2	Alluminio-zincato			Varistar CP
23130-116	100kg	2	Alluminio-zincato	200mm	156mm	Varistar CP
23130-096	25kg	2	Alluminio-zincato	500mm	456mm	Varistar CP
23130-097	25kg	2	Alluminio-zincato	700mm	656mm	Varistar CP
23130-098	25kg	2	Alluminio-zincato	740mm	699mm	Varistar CP
23130-118	100kg	2	Alluminio-zincato	500mm	458mm	Varistar CP
23130-119	100kg	2	Alluminio-zincato	700mm	658mm	Varistar CP
23130-120	100kg	2	Alluminio-zincato	740mm	699mm	Varistar CP
23130-126		10	Alluminio-zincato			Varistar CP
23130-101	25kg	10	Alluminio-zincato	500mm	456mm	Varistar CP
23130-102	25kg	10	Alluminio-zincato	700mm	656mm	Varistar CP
23130-103	25kg	10	Alluminio-zincato	740mm	699mm	Varistar CP
23130-123	100kg	10	Alluminio-zincato	500mm	458mm	Varistar CP
23130-124	100kg	10	Alluminio-zincato	700mm	658mm	Varistar CP
23130-125	100kg	10	Alluminio-zincato	740mm	699mm	Varistar CP

Table 2/2

Codice a catalogo	Unità pacchetto	Certificazioni	Spedizione rapida
23130-099	Coppia		No

Codice a catalogo	Unità pacchetto	Certificazioni	Spedizione rapida
23130-116		RoHS	No
23130-096	Coppia	RoHS	No
23130-097	Coppia	RoHS	No
23130-098	Coppia	RoHS	No
23130-118		RoHS	No
23130-119		RoHS	No
23130-120		RoHS	No
23130-126		RoHS	No
23130-101		RoHS	No
23130-102		RoHS	No
23130-103		RoHS	No
23130-123		RoHS	No
23130-124		RoHS	No
23130-125		RoHS	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per il montaggio nell'armadietto, i supporti scorrevoli/pannello da 19" devono essere montati nella parte anteriore e posteriore.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE