

Gruppi raffreddati a conduzione VITA



Ordinare e gestire un solo codice prodotto per l'intero assemblaggio CCA, inclusi marcatura dei componenti e etichettatura dei componenti, nonché card-lok, estrattori, chiavi di codifica, guarnizioni EMC e cuscinetti termici.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Servizi di progettazione completi, compresa l'analisi termica

Tempi di risposta rapidi CCA stampati in 3D e cornici per i controlli di adattamento

Modelli CAD scaricabili conformi agli standard - sono disponibili modelli da 3 U e 6 U

Disponibili in anodizzato nero, film chimico, finiture in nichel senza elettroliti

Disponibili confezioni ESD

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Funziona con	Forza di chiusura	Larghezza gioco	Funzione di progettazione	Prestazioni termiche	Profilo
3U260VITA30.1 PS-700	Contenitori raffreddati a conduzione	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Meglio	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA46.0 PS-700	Contenitori raffreddati a conduzione	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Meglio	6.35 x 6.26 mm

Codice a catalogo	Funziona con	Forza di chiusura	Larghezza gioco	Funzione di progettazione	Prestazioni termiche	Profilo
3U260VITA48.2 PS-311	Contenitori raffreddati a conduzione	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Compensazione della tolleranza	Meglio	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2 SS-311	Contenitori raffreddati a conduzione	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Compensazione della tolleranza	Meglio	6.35 x 6.26 mm
3UVPX48.2-PS260HTSI-311	Contenitori raffreddati a conduzione	272 – 318kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Compensazione della tolleranza	Il meglio	6.35 x 6.26 mm
6U260IEEE1101.2PS-700	Contenitori raffreddati a conduzione	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Meglio	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA30.1 PS-700	Contenitori raffreddati a conduzione	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Meglio	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA46.0 PS-700	Contenitori raffreddati a conduzione	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Meglio	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2 PS-311	Contenitori raffreddati a conduzione	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Compensazione della tolleranza	Meglio	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2 SS-311	Contenitori raffreddati a conduzione	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Compensazione della tolleranza	Meglio	6.35 x 6.26 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Conforme a.	Orientamento	Fine	Materiale	Spedizione rapida
3U260VITA30.1 PS-700	3U	ANSI/VITA 30.1-2008	Primario		Alluminio	No
3U260VITA46.0 PS-700	3U	ANSI/VITA 46.0-2019	Primario		Alluminio	No
3U260VITA48.2 PS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Primario	Black Anodized	Alluminio	No
3U260VITA48.2 SS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Secondario	Black Anodized	Alluminio	No

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Conforme a.	Orientamento	Fine	Materiale	Spedizione rapida
3UVPX48.2-PS260HTSI-311	3U				Alluminio	No
6U260IEEE1101.2PS-700	6U		Primario		Alluminio	No
6U260VITA30.1PS-700	6U	ANSI/VITA 30.1-2008	Primario		Alluminio	No
6U260VITA46.0PS-700	6U	ANSI/VITA 46.0-2019	Primario		Alluminio	No
6U260VITA48.2PS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Primario	Black Anodized	Alluminio	No
6U260VITA48.2SS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Secondario	Black Anodized	Alluminio	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Di tanto in tanto, nVent può modificare le proprie specifiche del prodotto per renderle conformi agli standard industriali, militari o ad altri standard pertinenti applicabili. Salvo diverso accordo scritto, le specifiche militari annullate o sostituite possono essere certificate in base alle specifiche più recenti o sostitutive. I prodotti fabbricati in conformità a tali specifiche saranno considerati pienamente conformi, indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato informato o meno di tali modifiche, anche se diverse dalle specifiche originali o da quelle a cui fa riferimento il cliente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE