


Backplane VPX

Il backplane nVent SCHROFF VPX ha un'eccellente integrità del segnale per velocità di trasferimento dati elevate.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

In conformità a: Base VITA 46,0 VPX standard; VITA 46,3 Serial RapidIO su VPX; VITA 46,4 PCI Express su connettore Fabric VPX; VITA 46,7 Ethernet su connettore Fabric VPX; Gestione del sistema VITA 46,11 per VPX

DIP switch per le impostazioni degli slot di sistema

Collegamenti JTAG

Connettori ausiliari bloccabili e di rilevamento

Prigionieri di alimentazione M4 per alimentazione, max. 22 A per slot per ogni tensione

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di slot	Altezza cremagliera	Tipo backplane	Larghezza intaglio	Tipo di connettore
23001-812	Backplane	5	3U	VPX Full-mesh	4HP	MULTIGIG
23001-813	Backplane	5	3U	VPX Full-mesh	4HP	MULTIGIG
23001-814	Backplane	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MULTIGIG

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di slot	Altezza cremagliera	Tipo backplane	Larghezza intaglio	Tipo di connettore
23001-815	Backplane	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MULTIGIG
23001-816	Backplane	10	6U	VPX, VITA 65	5HP	MULTIGIG
23001-834	Backplane	9	3U	VPX, VITA 65	5HP	MULTIGIG

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di utilità	Larghezza	Quantità imballaggio	Certificazioni	Spedizione rapida
23001-812	Prigionieri elettrici M4	MICROFIT, 8 pin	120.67mm	1	VITA, RoHS	No
23001-813	Prigionieri elettrici M4	MICROFIT, 8 pin	120.67mm	1	RoHS, VITA	No
23001-814	Prigionieri elettrici M4	MICROFIT, 8 pin	186.46mm	1	VITA, RoHS	No
23001-815	Prigionieri elettrici M4	MICROFIT, 8 pin	186.46mm	1	RoHS, VITA	No
23001-816	Prigionieri elettrici M4	MICROFIT, 8 pin	262.55mm	1	VITA, RoHS	No
23001-834	Prigionieri elettrici M4	MICROFIT, 8 pin	253mm	1	VITA	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Altri backplane VPX e backplane VPX personalizzati su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE