


Hoeksteun met gesloten opening voor 1-1 gaten



KENMERKEN

Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen

SPECIFICATIES

Afwerking: Hot-dip gegalvaniseerd

Materiaal: Staal



Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Hoek (a)	B	C	Gatgrootte (HS)	Dikte (T)
ZWA219A45	387920	45 °	100 mm	67 mm	14	6
ZW219A45	313640	45 °	100 mm	67 mm	14	6

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroef inbegrepen	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
ZWA219A45	387920	Nee		
ZW219A45	313640	Ja	10	25mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

